

PRO CASE STARTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A műhelyek és az üzemek a rendezett szerszámkészleteket részesítik előnyben. Az ilyen eszközök minimális kereséssel és előkészítéssel használhatók és pénzt takarítanak meg. A Weidmüller ezt a tudását használta fel akkor, amikor termékeit kombinálta a felhasználói igények és a funkcionalitás figyelembe vételével. Az érvég hüvelyek vágására, csupaszolására és krimpelésére való Weidmüller krimpkészletekben praktikus szerszámok találhatók.

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	2903550000
Típus	PRO CASE STARTER
GTIN (EAN)	4099986009325
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig:	2026-02-28T00:00:00+01:00

PRO CASE STARTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Mélység	170 mm	Mélység (coll)	6.6929 inch
Magasság	400 mm	Magasság (coll)	15.748 inch
Szélesség	480 mm	Szélesség (coll)	18.8976 inch
Nettó tömeg	5042 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ce370778-d0b9-43b0-9509-7f201860cbab

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Szerszámos koffer
-----------------	-------------------

Besorolások

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 9.0	21-04-50-03
ECLASS 9,1	21-10-01-90	ECLASS 10.0	21-04-50-03
ECLASS 11.0	21-04-50-03	ECLASS 12.0	21-04-50-03
ECLASS 13.0	21-04-50-03	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		



PRO CASE STARTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Üres



A műhelyek és az üzemek a rendezett szerszámkészleteket részesítik előnyben. Az ilyen eszközök minimális kereséssel és előkészítéssel használhatók és pénzt takarítanak meg. A Weidmüller ezt a tudását használta fel akkor, amikor termékeit kombinálta a felhasználói igények és a funkcionalitás figyelembe vételével. Az érvéghüvelyek vágására, csupaszolására és krimpelésére való Weidmüller krimpkészletekben praktikus szerszámok találhatóak.

Általános rendelési adatok

Típus	PRO CASE LEER	Változat
Rendelési szám	9202470000	Assortment box
GTIN (EAN)	4032248495788	
Qty.	1 ST	

Szerszámok



- Csupaszoló szerszámok automatikus beállítással
- Flexibilis és tömör vezetékekhez
- Ideális választás gépészeti és üzemmérnöki feladatokhoz, vasúti alkalmazásokhoz, szélenergiához, robottechnológiához, robbanásvédelemhez, illetve hajózáshoz, platformok és hajók építéséhez
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- A befogópofák automatikus nyitása csupaszolás után
- Nincs Fan-Out az egyes vezetékeknek
- Különböző szigetelési vastagságokhoz állítható
- Kettős szigetelésű kábelek két műveleti lépésben, speciális beállítás nélkül
- Nincs holtjáték az önbeállító vágóegységben
- Hosszú élettartam
- Optimalizált ergonómiájú kivitel

Általános rendelési adatok

Típus	STRIPAX	Változat
Rendelési szám	9005000000	Szerszámok, Csupaszoló és vágószerszám
GTIN (EAN)	4008190072506	
Qty.	1 ST	

PRO CASE STARTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

VDE-szigetelt kombinált fogó



Amikor feszültség alatt álló elemeken dolgozik, speciális irányelveket kell betartania és speciális, kifejezetten erre a célra gyártott és bevizsgált szerszámokat kell használnia. A Weidmüller teljes választékot kínál olyan fogókból, amely megfelelnek az országos és nemzetközi vizsgálati szabványoknak.

Valamennyi fogó gyártása és vizsgálata a DIN EN 60900 szerint történik.

A fogók ergonomikus kialakítása jól illeszkedik a kézbe, így biztosabb fogást garantál. Az ujjak nem nyomódnak egymáshoz, így a működtetés kevésbé fáradságos.

Általános rendelési adatok

Típus	KBZ 180	Változat
Rendelési szám	9046290000	Pliers
GTIN (EAN)	4032248356485	
Qty.	1 ST	

Vágószerszámok



Vágószerszámok akár, 8, 12, 14 és 22 mm külső átmérőjű vezetékhez. A speciális pengealkakítással minimális fizikai erőfeszítéssel, roncsolásmentesen vágthatók a réz- és alumíniumvezetékek. A (KT 8 – KT 22) vágószerszámok a VDE és GS által bevizsgált, 1000 V-ig működő védőszigeteléssel is rendelkeznek, az EN/IEC 60900 szabvány szerint.

Általános rendelési adatok

Típus	KT 8	Változat
Rendelési szám	9002650000	Vágószerszámok, Egykezes vágószerszám
GTIN (EAN)	4008190020163	
Qty.	1 ST	

VDE-szigetelt telefonfogó



Amikor feszültség alatt álló elemeken dolgozik, speciális irányelveket kell betartania és speciális, kifejezetten erre a célra gyártott és bevizsgált szerszámokat kell használnia. A Weidmüller teljes választékot kínál olyan fogókból, amely megfelelnek az országos és nemzetközi vizsgálati szabványoknak.

Valamennyi fogó gyártása és vizsgálata a DIN EN 60900 szerint történik.

A fogók ergonomikus kialakítása jól illeszkedik a kézbe, így biztosabb fogást garantál. Az ujjak nem nyomódnak egymáshoz, így a működtetés kevésbé fáradságos.

PRO CASE STARTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Általános rendelési adatok

Típus	FRZ S 160	Változat
Rendelési szám	9046370000	Pliers
GTIN (EAN)	4032248357673	
Qty.	1 ST	

VDE-szigetelt oldalvágó



Amikor feszültség alatt álló elemeken dolgozik, speciális irányelveket kell betartania és speciális, kifejezetten erre a célra gyártott és bevizsgált szerszámokat kell használnia. A Weidmüller teljes választékot kínál olyan fogókból, amely megfelelnek az országos és nemzetközi vizsgálati szabványoknak.

Valamennyi fogó gyártása és vizsgálata a DIN EN 60900 szerint történik.

A fogók ergonomikus kialakítása jól illeszkedik a kézbe, így biztosabb fogást garantál. Az ujjak nem nyomódnak egymáshoz, így a működtetés kevésbé fájó.

Általános rendelési adatok

Típus	SE HD 180	Változat
Rendelési szám	9046330000	Diagonal-cutting pliers
GTIN (EAN)	4032248357635	
Qty.	1 ST	

Szerszámok



- Nedves helyekre való kábelek gyors és pontos csupaszolásához, 8 - 13 mm átmérővel, pl. NYM kábel, 3 x 1,5 mm² és 5 x 2,5 mm² között
- A vágásmélység állítása nem szükséges
- Ideálisan használható csatlakozó- és elosztódobozokban

Általános rendelési adatok

Típus	STRIPPER ROUND TOP	Változat
Rendelési szám	9918050000	Sheathing strippers
GTIN (EAN)	4032248359165	
Qty.	1 ST	

PRO CASE STARTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Dugókulcs készletek



Imbuszkulcs edzett króm-vanádium-acélból, gyártás a DIN ISO 2936 L (DIN 911) szerint, a felület jó minőségű nemesített kivitelű.

Általános rendelési adatok

Típus	SK WSD-S 1,5-10,0	Változat
Rendelési szám	9008850000	Mounting tool
GTIN (EAN)	4032248266609	
Qty.	1 ST	

Érintkezés nélküli feszültségteszter



- 4 mm-es távolságból működik
- A kapacitív módszernek köszönhetően nincs szükség arra, hogy áram folyjon
- Mindössze néhány milliméteres túréssal észleli az eltakart szakadt huzalokat
- Észleli a feszültséget vezető huzalokat aljzatokban, kábeldobokon, elosztókban stb.
- Kijelzés: hallható jelzés, illetve látható és hallható jelzés
- elemlámpa funkció a VT LCL készülékkel

Általános rendelési adatok

Típus	VT LCL	Változat
Rendelési szám	2436670000	Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez, Vezetékkereső
GTIN (EAN)	4050118450033	
Qty.	1 ST	

LED-es kijelzővel



A feszültségvizsgáló elsődleges funkciója annak döntése, hogy van-e jelen feszültség. A 2 pólusú feszültségvizsgáló az egyetlen jóváhagyott vizsgálókészülék, amely teljesíti a munkavédelmi szabályok követelményeit.

- LED-es kijelzővel
- VDE-szabvány szerint
- nagy csúcsfeszültség-állóság
- ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz

PRO CASE STARTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Általános rendelési adatok

Típus	VT MASTER	Változat
Rendelési szám	9918880000	Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez, 2 pólusú feszültségkémlő
GTIN (EAN)	4032248405763	
Qty.	1 ST	

Mérőműszerek



A Weidmüller precíziós szerszámaikat világszerte használják. A Weidmüller komolyan veszi az ezzel járó felelősséget és átfogó szolgáltatások kínál hozzájuk.

A szerszámoknak sok évnnyi folyamatos használat után is tökéletesen kell működniük. A Weidmüller ezért kínálja ügyfeleinek a „Szerszám tanúsítvány” szolgáltatást. Ennek a műszaki ellenőrzési folyamattal a Weidmüller garanciát vállalhat szerszámai minőségére.

Általános rendelési adatok

Típus	FOLDING RULER	Változat
Rendelési szám	2683990000	
GTIN (EAN)	4050118702040	
Qty.	1 ST	

VDE-szigetelt csavarhúzó készletek



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékesszürke bevonattal.

Általános rendelési adatok

Típus	SDI SET S2.5-5.5/PH1/2 ...	Változat
Rendelési szám	2854990000	Szerelőszerszám
GTIN (EAN)	4064675530336	
Qty.	1 ST	

Tartozékok

Kés



A Weidmüller a vörösréz és alumínium kábelek vágásának specialistája. Termékpalettája a kis keresztmetszetekhez való, közvetlen erővel működtetett vágókészülékektől a nagy keresztmetszetekhez való vágógépekig terjed. A mechanikus működtetés és a vágószerszám különleges alakja minimálisra csökkenti a szükséges erőt. Vágótermékeinek széles választékával a Weidmüller a professzionális kábelfeldolgozás valamennyi feltételének képes megfelelni.

Általános rendelési adatok

Típus	SLICER 1K	Változat
Rendelési szám	9918160000	Cutting blade
GTIN (EAN)	4032248371495	
Qty.	1 ST	

Mérőműszerek



A Weidmüller precíziós szerszámaikat világszerte használják. A Weidmüller komolyan veszi az ezzel járó felelősséget és átfogó szolgáltatások kínál hozzájuk. A szerszámoknak sok évnyi folyamatos használat után is tökéletesen kell működniük. A Weidmüller ezért kínálja ügyfeleinek a „Szerszám tanúsítvány” szolgáltatást. Ennek a műszaki ellenőrzési folyamattal a Weidmüller garanciát vállalhat szerszámai minőségére.

Általános rendelési adatok

Típus	SPIRIT LEVEL	Változat
Rendelési szám	2888400000	Szerszámok, Tartozékok
GTIN (EAN)	4064675875444	
Qty.	1 ST	