

**PZ 2.5 S ZERT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

**Általános rendelési adatok**

Változat	0.14mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Trapéz alakú krimpelés
Rendelési szám	<a href="#">2903660000</a>
Típus	PZ 2.5 S ZERT
GTIN (EAN)	4099986027015
Qty.	1 Darab

## PZ 2.5 S ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	31 mm	Mélység (coll)	1.2205 inch
Magasság	70 mm	Magasság (coll)	2.7559 inch
Szélesség	160 mm	Szélesség (coll)	6.2992 inch
Hossz	160 mm	Hossz, inch	6.2992 inch
Nettó tömeg	290.14 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Műszaki adatok

Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül
----------	---------------------------------------

## Szerszámjellemzők - krimpelés

Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Érvéghüvelyek keresztmetszete, min.	0.14 mm <sup>2</sup>
Krimpelési típus/profil	Trapéz alakú krimpelés		

## Érintkező leírása

Érintkező típusa	Iker-érvéghüvelyek műanyag gallérral vagy anélkül	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	AWG 14
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	AWG 26	Krimpelési tartomány, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Krimpelési tartomány, min.	0.14 mm <sup>2</sup>		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		