

V-ZPA TERMINAL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Általános rendelési adatok**

Rendelési szám	2904470000
Típus	V-ZPA TERMINAL
GTIN (EAN)	4099986010352
Qty.	1 Darab

V-ZPA TERMINAL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Mélység	54.3 mm	Mélység (coll)	2.1378 inch
Magasság	220.4 mm	Magasság (coll)	8.6771 inch
Szélesség	12.5 mm	Szélesség (coll)	0.4921 inch
Nettó tömeg	160 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-25 °C...55 °C
----------------------	-------------------	----------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

IEC / EN névleges adatok

Pólusszám	5	Jelzőérintkező	Nem
Névleges feszültség (AC)	240 V	Névleges áram, IN	101 A
Feszültség típusa	AC	Biztosíték	NH00, 100 A gG
Üzemi áram, I _{max}	125 A	Beépített tartalék biztosíték	Nem

Szigetelések koordinálása EN 50178 szerint

Szennyezés súlyossága	3
-----------------------	---

Általános adatok

Optikai működésjelzés	Nem	Kivétel	adapter dugaszoló
Szín	szürke	Védelmi osztály	IP20 felszerelt állapotban
Tartósín	Gyűjtősín	Üzemi magasság	≤ 2000 m

Csatlakozási adatok

Csupaszolási hossz	18 mm	Vezetékcsatlakozás-technika	Húzórugós csatlakozás
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás	6 mm ²	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	1.5 mm ²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	25 mm ²	Vezeték keresztmetszet, tömör, min.	1.5 mm ²
Vezeték keresztmetszet, tömör, max.	25 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	1.5 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	25 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), min.	1.5 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), max.	16 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.	1.5 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.	25 mm ²		

V-ZPA TERMINAL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technical data****Elektromos adatok**

Feszültség típusa	AC	Névleges áram	101 A
-------------------	----	---------------	-------

Általános adatok

Pólusszám	5	Védelmi osztály	IP20 felszerelt állapotban
Szín	szürke		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ETIM 10.0	EC000941	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		