


**V-ZPA FUSE HOLDER**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Általános rendelési adatok**

Rendelési szám	2904480000
Típus	<a href="#">V-ZPA FUSE HOLDER</a>
GTIN (EAN)	4099986010383
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Kifutott
Elérhető eddig:	2024-07-23T00:00:00+02:00
Alternatív termék	<a href="#">V-ZPA FUSE HOLDER E</a>

## V-ZPA FUSE HOLDER

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

## Méretek és tömegek

Mélység	65.5 mm	Mélység (coll)	2.5787 inch
Magasság	95.2 mm	Magasság (coll)	3.748 inch
Szélesség	18.5 mm	Szélesség (coll)	0.7283 inch
Nettó tömeg	144 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet		Üzemi hőmérséklet	-25 °C...55 °C
Páratartalom	5 - 95% rel. humidity		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## IEC / EN névleges adatok

Jelzőérintkező	Nem	Névleges feszültség (AC)	240 V
Névleges áram, IN	6.3 A	Feszültség típusa	AC
Biztosíték	6,3 A	Szabványok	IEC 61984
Hangjelzés	Nem	Rövidzárlati terhelhetőség ISCCR	25 kA
Beépített tartalék biztosíték	Igen		

## Szigetelések koordinálása EN 50178 szerint

Szennyezés súlyossága 2

## Általános adatok

Optikai működésjelzés	Nem	Kivitel	adapter dugaszoló
Szín	szürke	Védelmi osztály	IPO0
Tartósín	Gyűjtősín	Hangjelzés	Nem
Üzemi magasság	≤ 4000 m		

## Csatlakozási adatok

Csupaszolási hossz	13 mm	Vezetékcsatlakozás-technika	PUSH IN
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás	2.5 mm <sup>2</sup>	Vezeték keresztmetszet, tömör, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.	0.82 mm <sup>2</sup>
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.	2.5 mm <sup>2</sup>		

## Elektromos adatok

Feszültség típusa AC

## Általános adatok

Védelmi osztály IPO0 Szín szürke

**V-ZPA FUSE HOLDER**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Műszaki adatok****Besorolások**

ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ETIM 10.0	EC000941	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		