

WBC-P-6BK-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az akkumulátoros tárolórendszerek egyre fontosabb szerepet játszanak a megújuló energiák terén. Általában több különálló akkumulátorból állnak, amelyeket gyorsan és egyszerűen kell cserélni. A Weidmüller Battery Connector (WBC) lehetővé teszi, hogy több különálló akkumulátort csatlakoztasson egy ESS-hez mindössze néhány egyszerű lépésben, és ugyanilyen gyorsan leválassza a csatlakozásokat szükség esetén. A nagyobb biztonság és az egyszerű kezelés érdekében a pólusok egyértelmű jelölést kapnak: A pozitív pólus narancssárga, a negatív pólus pedig fekete.

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	2905270000
Típus	WBC-P-6BK-16
GTIN (EAN)	4099986025943
Qty.	5 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E529699

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	23.2 g
-------------	--------

Hőmérsékletek

Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-40 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	125 °C
Páratartalom	≤85% relatív páratartalom		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok



Rezgésálló	30 g	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Térfogati ellenállás	≥ 5000 MΩ	Névleges feszültség	1500 V
Névleges áram	100 A	Védelmi osztály	IP67 dugaszolva
Dugaszolási ciklusok	≥ 100	Túlfeszültség kategória	II
Üzemi magasság	≤ 2000 m	Shock resistance	V2

Általános adatok

Kábel külső átmérője, max.	8.6 mm	Kábel külső átmérője, min.	7.8 mm
Érintkező átmérő, dugó Ø	6 mm	Jóváhagyások	UL 4128
Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás	Szín	fekete
Vezeték-keresztmetszet, max.	16 mm ²	Felületi minőség	ezüst
Típus	Hüvely	Alapanyag	PA 66

Besorolások

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-12
ECLASS 15.0	27-44-03-12		



Tartozékok

Szerszámok



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krímpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krímpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

Típus	EPG 45	Változat
Rendelési szám	1500830000	Présszerszám, 6mm ² , 150mm ² , Hatszög sajtolás, WM krímp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krímpelés, Ovális sajtolás
GTIN (EAN)	4050118309317	
Qty.	1 ST	

... krímpelhető kábelsarukhoz (DIN 46234 szerint)



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krímpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krímpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

Típus	ES EPG 45 DIN 25	Változat
Rendelési szám	1501340000	25mm ² , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118309560	
Qty.	1 ST	