

**CABTITE OFRL BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



The frame, fabricated from a single piece, is quick and easy to assemble and consists of dimensionally stable, fibre-glass reinforced plastic. The captive foamed seal guarantees effective IP66 sealing in accordance with DIN EN 60529, even on painted and rough surfaces.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Reteselő keret, Cabtite (cable entry system), Poliamid, mélyfekete, Magasság: 77 mm, Szélesség: 9 mm, Mélység: 62 mm, -40 °C...120 °C
Rendelési szám	<a href="#">2907560000</a>
Típus	CABTITE OFRL BK
GTIN (EAN)	4099986539549
Qty.	20 Darab

## CABTITE OFRL BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (cURus)	E223801

## Méreték és tömegek

Mélység	62 mm	Mélység (coll)	2.4409 inch
Magasság	77 mm	Magasság (coll)	3.0315 inch
Szélesség	9 mm	Szélesség (coll)	0.3543 inch
Nettó tömeg	2.7 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...120 °C
-------------------	-----------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## General information

Meghúzási nyomaték	3 Nm	Szilikon	Nem
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Halogén	halogénmentes
Alapanyag	Poliamid		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		

**CABTITE OFRL BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Rajzok**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

