

IE-EBR-SMARTCARD-SR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com



Weidmüller ipari biztonsági routerek

- Biztonságos hálózatok
 - Részletes csomagvizsgálat, Firewall
 - IP/Port forwarding
 - Hálózati szegmentálás
- A gép hálózatának egyszerű integrálása a gyártó hálózatába, 1:1 NAT-on keresztül
- Biztonságos és egyszerű távoli karbantartás a Weidmüller u-link távoli hozzáférési szolgáltatásán keresztül
- Lehetővé teszi a moduláris és jövőbiztos hálózati architektúrákat statikus és dinamikus útválasztással
- Biztonságos kommunikáció interneten keresztül IPsec és OpenVPN használatával
- Megbízható internetkapcsolat még helyszíni internetelés nélkül is, az integrált 4G/LTE cellás modemnek köszönhetően
- Teljes rugalmasság a gyors Ethernet és Gigabit Ethernet interfészeknek köszönhetően, 2-4 porttal.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|----------------------------|
| Változat | Router smartcard, |
| Rendelési szám | 2909820000 |
| Típus | IE-EBR-SMARTCARD-SR |
| GTIN (EAN) | 409998622736 1 |
| Qty. | 1 Darab |

IE-EBR-SMARTCARD-SR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méreték és tömegek

| | |
|-------------|-----|
| Nettó tömeg | 6 g |
|-------------|-----|

Hőmérsékletek

| | |
|----------------------|-------------------|
| Tárolási hőmérséklet | Üzemi hőmérséklet |
|----------------------|-------------------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Műszaki adatok

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Router modellben támogatott | Hardverrevízió | AA |
| | Támogatott router modell | IE-SR-4GT , IE-SR-4GT-LTE/4G-EU , IE-SR-4GT-LTE/4G-USEMEA |
| | Hardverrevízió | AI |
| | Támogatott router modell | IE-SR-4TX |
| | Hardverrevízió | AJ |
| | Támogatott router modell | IE-SR-4TX-LTE/4G-EU , IE-SR-4TX-LTE/4G-USEMEA |
| | Hardverrevízió | AA |
| Támogatott router modell | IE-SR-4GT-M | |
| Rendeltetés | Memóriakártya router konfigurációs fájljának mentéséhez és betöltéséhez | |

Fontos megjegyzés

| | |
|------------------|--|
| Termékinformáció | Kérjük, vegye figyelembe a router hardverrevíziója és az SCM-kártya közötti kompatibilitást. |
|------------------|--|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001068 | ETIM 9.0 | EC001068 |
| ETIM 10.0 | EC001068 | ECLASS 14.0 | 19-17-03-04 |
| ECLASS 15.0 | 19-17-03-04 | | |

IE-EBR-SMARTCARD-SR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tartozékok

www.weidmueller.com

Ethernet



- Cat-hoz alkalmas. 5 (max. 100 MHz) és Cat. 6 (max. 250 MHz Class E)
- PoE+ rendszerhez használható (az IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt Type 3 és 4 szerint)
- Minden vezetékpár védett
- Csatlakozás RJ45 aljzatokra
- Fémház

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | VDATA CAT6 | Változat |
| Rendelési szám | 1348590000 | Terminal rail fixing, Surge protection, Cat.6, PoE, 802.3 bt at Type 1, 802.3 bt at Type 2, 802.3 bt at Type 3, 802.3 bt at Type 4 |
| GTIN (EAN) | 4050118153002 | |
| Qty. | 1 ST | |

Szerelőkészlet 19"-os rack egységhez

- DIN sín alapú eszközök összeállítása 19"-os fogasléceken



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---------------------------|
| Típus | RM-KIT | Változat |
| Rendelési szám | 1241440000 | Kit for 19"-rack mounting |
| GTIN (EAN) | 4050118029154 | |
| Qty. | 1 ST | |

Industrial Security Router



Weidmüller ipari biztonsági routerek

- Biztonságos hálózatok
 - Részletes csomagvizsgálat, Firewall
 - IP/Port forwarding
 - Hálózati szegmentálás
- A gép hálózatának egyszerű integrálása a gyártó hálózatába, 1:1 NAT-on keresztül
- Biztonságos és egyszerű távoli karbantartás a Weidmüller u-link távoli hozzáférési szolgáltatásán keresztül
- Lehetővé teszi a moduláris és jövőbiztos hálózati architektúrákat statikus és dinamikus útválasztással
- Biztonságos kommunikáció interneten keresztül IPsec és OpenVPN használatával
- Megbízható internetkapcsolat még helyszíni internetelés nélkül is, az integrált 4G/LTE cellás modemnek köszönhetően
- Teljes rugalmasság a gyors Ethernet és Gigabit Ethernet interfészeknek köszönhetően, 2–4 porttal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | IE-SR-4GT | Változat |
| Rendelési szám | 2873910000 | Security/NAT/VPN/U-link Router, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 |
| GTIN (EAN) | 4064675647676 | 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | IE-SR-4GT-LTE/4G-EU | Változat |
| Rendelési szám | 2873920000 | Security/NAT/VPN/U-link Router, beépített többsávú modemmel (4G/3G/2G), EU-modell, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 |
| GTIN (EAN) | 4064675647683 | 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | IE-SR-4GT-LTE/4G-USEMEA | Változat |
| Rendelési szám | 2873930000 | Security/NAT/VPN/U-link Router, beépített többsávú modemmel (4G/3G), US/EMEA-modell, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 |
| GTIN (EAN) | 4064675647690 | 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | IE-SR-4GT-M | Változat |
| Rendelési szám | 2990450000 | Security/NAT/VPN/U-link Router, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 |
| GTIN (EAN) | 4099986863521 | 10/100/1000BaseT(X), DNV, IP20, -25 °C...70 °C |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | IE-SR-4TX | Változat |
| Rendelési szám | 2751270000 | Security/NAT/VPN/U-link Router, Fast Ethernet, 4x RJ45 |
| GTIN (EAN) | 4050118899955 | 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | IE-SR-4TX-LTE/4G-EU | Változat |
| Rendelési szám | 2751280000 | Security/NAT/VPN/U-link Router, beépített többsávú modemmel (4G/3G/2G), EU-modell, Fast Ethernet, 4x RJ45 |
| GTIN (EAN) | 4050118899962 | 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C |
| Qty. | 1 ST | |

IE-EBR-SMARTCARD-SR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | IE-SR-4TX-LTE/4G-USEMEA | Változat |
| Rendelési szám | 2739630000 | Security/NAT/VPN/U-link Router, beépített többsávós modemmel (4G/3G), Globális modell, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C |
| GTIN (EAN) | 4050118890365 | |
| Qty. | 1 ST | |