

IE-C6EB8BV0075XCAXXX-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Konfekcionált IE kábelek, vasúti kábel, 7. kat., lila, M12

Általános rendelési adatok

Változat	Rendszerkábel, M12 X-type IP67 male, angled, Nyitott, Cat. 6, Poliolefin, térhálós, 7.5 m
Rendelési szám	2912210075
Típus	IE-C6EB8BV0075XCAXXX-X
GTIN (EAN)	4099986538597
Qty.	1 Darab

IE-C6EB8BV0075XCAXXX-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Hossz	7.5 m	Hossz, inch	295.2756 inch
Nettó tömeg	405 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...90 °C	Üzemi hőmérséklet	
----------------------	----------------	-------------------	--

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Kábelszabványok

Fluortartalom	According to EN-50267-2-1	A lángok függőlegesen terjednek a kötegelt kábelekben	EN 60332-3-25
Vasúti járművek tűzbiztonsága	According to EN 45545, HL1 - HL3, NFPA 130		

Villamos tulajdonságok

Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ
------------------------	----------

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-2-109
----------------------	-----------------

Dugó, bal

Csatlakozó, bal	M12, X kódolású, IP67, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, Műanyag, árnyékolt
-----------------	---

Dugó, jobb

Csatlakozó, jobb	Szabad vezetékvég
------------------	-------------------

Kábel elektromos tulajdonságai

Névleges feszültség (AC)	50 V	Névleges feszültség (DC)	60 V
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ	Kategória	Cat. 6

Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

Olajokkal szembeni ellenállás	in accordance with IEC 60811:404	Halogén	Nem
Min. hajlítási sugár, csak egyszer	6 *átmérő	Kopásállóság	nagyon jó
Lángterjedéssel szembeni ellenállás	in accordance with IEC 60332-1-2		

IE-C6EB8BV0075XCAXXX-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Kábel szerkezet

Sodratok	7	Köpeny színe	ibolyaszín
Keresztmetszet	4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm ²	Árnyékolás	S/FTP
Vezetékek száma	8	Szigetelés keresztmetszete	1.05 mm
Köpenyátmérő, max.	6.8 mm	Köpenyátmérő, min.	6.4 mm
Köpeny anyaga	Poliolefin, térhálós	Páros árnyékolással	Műanyag fólia
Színkód gyűű	fehér / narancssárga, Narancssárga, fehér / zöld, Zöld, white / brown, Barna, fehér / kék, Kék		

Besorolások

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

Drawings

Vezetékezés

White, Orange	1	M12
Orange	2	
White, Green	3	
Green	4	
White, Brown	5	
Brown	6	
White, Blue	7	
Blue	8	

Csapkiosztás

