

CA 100 DUO S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Automatikus csupaszoláshoz és krimpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krimpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyek és érintkezőinek feldolgozása a gép üzemzavarát és meghibásodását eredményezheti!

Általános rendelési adatok

Változat	Automata gépek, Automata csupaszoló és krimpelő
Rendelési szám	2912430000
Típus	CA 100 DUO S
GTIN (EAN)	4099986536005
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Mélység	550 mm	Mélység (coll)	21.6535 inch
Magasság	440 mm	Magasság (coll)	17.3228 inch
Szélesség	415 mm	Szélesség (coll)	16.3386 inch
Nettó tömeg	42000 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c, 7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

PW65 karbantartás - automatikus csupaszelés/krimpelés

Csupaszelési tartomány	4-6 mm ² (10 mm ² opc.)/ AWG 12-10 (AWG 8 opc.)	Hajtás	Elektropneumatikus
Impulzus idő	kb. 3 s	Krimpelés	Trapezoidal
Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	10 mm ²	Érvéghüvelyek keresztmetszete, min.	4 mm ²
Krimpelési tartomány, max.	10 mm ²	Krimpelési tartomány, min.	4 mm ²
Krimpelési hossz	6 - 18 mm	Fogyóeszközök	Műanyagallérral
Sűrítettlevegő-csatlakozás	5-5,5 bar	Elektromos csatlakozás	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA

Besorolások

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

CA 100 DUO S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tartozékok/cserealkatrészek



- Automatikus csupaszoláshoz és krimpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krimpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyek és érintkezőinek feldolgozása a gép üzemzavarát és meghibásodását eredményezheti!

Általános rendelési adatok

Típus	URS CA 100 DUO S 6+10 MM	Változat
Rendelési szám	2912450000	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4099986536029	
Qty.	1 ST	
Típus	URS CA 100 DUO S 4+10 MM	Változat
Rendelési szám	2912440000	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4099986536012	
Qty.	1 ST	