

**URS CA 100 DUO S 4+10 MM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Automatikus csupaszoláshoz és krimpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krimpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyeknek és érintkezőinek feldolgozása a gép üzemzavarát és meghibásodását eredményezheti!

**Általános rendelési adatok**

Változat	Automata gépek, Pótalkatrész
Rendelési szám	<a href="#">2912440000</a>
Típus	URS CA 100 DUO S 4+10 MM
GTIN (EAN)	4099986536012
Qty.	1 Darab

## URS CA 100 DUO S 4+10 MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méreték és tömegek

Magasság	100 mm	Magasság (coll)	3.937 inch
Nettó tömeg	1500 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## PW65 karbantartás - automatikus csupaszolás/krimpelés

Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	10 mm <sup>2</sup>	Érvéghüvelyek keresztmetszete, min.	4 mm <sup>2</sup>
Fogyóeszközök	Műanyagallérral		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		