

URS CA 100 DUO S 6+10 MM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Automatikus csupaszoláshoz és krimpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krimpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyeknek és érintkezőinek feldolgozása a gép üzemzavarát és meghibásodását eredményezheti!

Általános rendelési adatok

Változat	Automata gépek, Pótalkatrész
Rendelési szám	2912450000
Típus	URS CA 100 DUO S 6+10 MM
GTIN (EAN)	4099986536029
Qty.	1 Darab

URS CA 100 DUO S 6+10 MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Tanúsítványok**

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Magasság	100 mm	Magasság (coll)	3.937 inch
Nettó tömeg	1500 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

PW65 karbantartás - automatikus csupaszolás/krimpelés

Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	10 mm ²	Érvéghüvelyek keresztmetszete, min.	6 mm ²
Fogyóeszközök	Műanyagallérral		

Besorolások

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		