


**THM WO VIN 25.4/63 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



A THM WriteOn kábeljelölőket vezetők és kábelek jelölésére lehet használni 36 mm átmérőig. Az átlátszó ragasztószalag rögzíti és védi a nyomtatást a jelölő felületén.

- Jelölés védelme szennyeződés és ledörzsölődés ellen átlátszó ragasztószalagba csomagolással.
- Egyszerű és gyors nyomtatás a kiváló minőségű THM Plus S hőnyomtatóval

**Általános rendelési adatok**

Rendelési szám	2912620000
Típus	<a href="#">THM WO VIN 25.4/63 WS</a>
GTIN (EAN)	4099986536791
Qty.	1500 Darab

## THM WO VIN 25.4/63 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	0.03 mm	Mélység (coll)	0.0012 inch
Magasság	25.4 mm	Magasság (coll)	1 inch
Szélesség	63.5 mm	Szélesség (coll)	2.5 inch
Nettó tömeg	0.38 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

Nyomtatás típusa	üres	Szélesség	63.5 mm
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	150 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	Szín	fehér
Halogén	Nem	Alapanyag	Poliészter fólia
Nyomtatott karakterek	nélkül	Szám tekercsenként	1500

## Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Vezeték-keresztmetszet, max.	113 mm <sup>2</sup>
Vezeték külső átmérő, max.	12 mm	Vezeték külső átmérő, min.	8 mm

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		