

WBC-S-8BK-M6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az akkumulátoros tárolórendszerek egyre fontosabb szerepet játszanak a megújuló energiák terén. Általában több különálló akkumulátorból állnak, amelyeket gyorsan és egyszerűen kell cserélni. A Weidmüller Battery Connector (WBC) lehetővé teszi, hogy több különálló akkumulátort csatlakoztasson egy ESS-hez mindössze néhány egyszerű lépésben, és ugyanilyen gyorsan leválassza a csatlakozásokat szükség esetén. A nagyobb biztonság és az egyszerű kezelés érdekében a pólusok egyértelmű jelölést kapnak: A pozitív pólus narancssárga, a negatív pólus pedig fekete.

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	2918840000
Típus	WBC-S-8BK-M6
GTIN (EAN)	4099986575103
Qty.	5 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E529699

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	49 g
-------------	------

Hőmérsékletek

Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-40 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	125 °C
Páratartalom	≤85% relatív páratartalom		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Rezgésálló	30 g	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Térfogati ellenállás	≥ 5000 MΩ	Névleges feszültség	1500 V
Névleges áram	250 A	Védelmi osztály	IP67 dugaszolva
Dugaszolási ciklusok	≥ 100	Túlfeszültség kategória	II
Üzemi magasság	≤ 2000 m	Shock resistance	V2

Általános adatok

Érintkező átmérő, dugó Ø	8 mm	Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás
Szín	fekete	Vezeték-keresztmetszet, max.	50 mm ²
Felületi minőség	ezüst	Típus	Dugó
Alapanyag	PA 66		

Besorolások

ETIM 7.0	EC001121	ETIM 8.0	EC001121
ETIM 9.0	EC001121	ETIM 10.0	EC001121
ECLASS 10.0	27-44-03-12	ECLASS 11.0	27-44-03-12
ECLASS 12.0	27-44-03-12	ECLASS 13.0	27-44-03-12
ECLASS 14.0	27-44-03-12	ECLASS 15.0	27-44-03-12

