

**H0,34/7****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

0,25-6,0 mm<sup>2</sup> méretű vezetékekhez (AWG 24 - 10)

ónozott vörösréz

mérettűrések a DIN 46228 1. része szerint

- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban

**Általános rendelési adatok**

Változat	Érvéghüvely, Standard, 7 mm, 7 mm, Nem
Rendelési szám	<a href="#">2919630000</a>
Típus	H0,34/7
GTIN (EAN)	4099986576759
Qty.	1000 Darab

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

## Méreték és tömegek

Magasság	7 mm	Magasság (coll)	0.2756 inch
Átmérő	1.8 mm	Nettó tömeg	0.02 g

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfeleléségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Műszaki adatok

Változat	Standard
----------	----------

## Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	0.85 mm	Érintkező felület hossza (L2)	7 mm
Gallér átmérője (D2)	1.8 mm	L1, mm	7.00 mm
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 22	Csupaszolási hossz	7 mm
Vezeték-keresztmetszet	0.34 mm <sup>2</sup>		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Drawings**

