

H0,5/7**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

0,25-6,0 mm² méretű vezetékekhez (AWG 24 - 10)

ónozott vörösréz

mérettűrések a DIN 46228 1. része szerint

- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban

Általános rendelési adatok

Változat	Érvéghüvely, Standard, 7 mm, 7 mm, Nem
Rendelési szám	2919640000
Típus	H0,5/7
GTIN (EAN)	4099986576766
Qty.	1000 Darab
Csomagolás	loose

H0,5/7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

Magasság	7 mm	Magasság (coll)	0.2756 inch
Nettó tömeg	0.03 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	(2)Wire-end ferrule	Változat	Standard
-----------------	---------------------	----------	----------

Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	1 mm	Érintkező felület hossza (L2)	7 mm
Gallér átmérője (D2)	2.1 mm	L1, mm	7.00 mm
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 20	Csupaszolási hossz	7 mm
Vezeték-keresztmetszet	0.5 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Drawings

