



Helyszínen huzalozható AC csatlakozók PV inverterekhez Plug & Play kialakításban

- A robusztus szerkezeti kialakításnak és az UV-álló anyagból való gyártásnak köszönhetően az AC csatlakozó olyan kedvezőtlen környezeti feltételek alatt is használható, mint például a rezgés és az erős napfény.
- A háromfázisú csatlakozó megoldást 16 mm² kábelkeresztmetszetig optimalizáltuk, ami jelentősen csökkenti az energiaveszteségeket.
- A kompakt szerkezeti kialakítás nagy teljesítményt biztosít kis helyigény mellett
- A telepítés gyors és hatékony, ami kényelmes kezelést tesz lehetővé a terepen

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	2920120000
Típus	PV BSS DL
GTIN (EAN)	4099986583016
Qty.	20 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méreték és tömegek

Nettó tömeg

11.4 g

Hőmérsékletek

Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. -40 °C

Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. 105 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot

Megfelel, kivétel nélkül

REACH SVHC

Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

dd4ee0b3-e949-42dd-9269-5de96565d3fd

Általános adatok

Szín

fekete

Szennyezés súlyossága

3

Alapanyag

Műanyag

Műszaki adatok

Védelmi osztály

IP65, zárt állapotban, IP2x
nyitva, IP67, IP68

Szennyezés súlyossága

3

Garancia

Időköz

2 év

Besorolások

ETIM 8.0

EC002928

ETIM 9.0

EC002928

ETIM 10.0

EC002928

ECLASS 14.0

22-57-02-92

ECLASS 15.0

22-57-02-92