

## PAC-M580-SD15-V1-1M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A konfekcionált PAC-kábelek elektromos és logikai összeköttetést hoznak létre a PLC és a PLC-interfészek között. Ezek a kábelek a következő összetevőkből állnak:

- A gyártó PLC-csatlakozója.
- Többpólusú LIYY vagy LY YCY kábel (árnyékolt), 0,14 mm<sup>2</sup> vagy 0,25 mm<sup>2</sup> keresztmetszettel.
- Laposkábel-csatlakozó, SUB-D vagy RSV, az interfész csatlakoztatásához.

A kábelek folytonosságát és szigetelését automatikusan teszteljük, ezzel garantáljuk a tervezett célra való működőképességüket.

## Általános rendelési adatok

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Rendelési szám | 292 1550010                         |
| Típus          | <a href="#">PAC-M580-SD15-V1-1M</a> |
| GTIN (EAN)     | 4032248427468                       |
| Qty.           | 1 Darab                             |

## PAC-M580-SD15-V1-1M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretetek és tömegek

|             |          |
|-------------|----------|
| Nettó tömeg | 445.05 g |
|-------------|----------|

## UL névleges adatok UL

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Összes áram, max. | 0.125 A |
|-------------------|---------|

## Általános adatok

|                       |                      |                       |                            |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|
| Kábelhossz            | 1 m                  | A következőkhöz:      | Analóg jelek               |
| Alapanyag             | PVC                  | Kábel                 | LiYCY kábel                |
| Interfész csatlakozó  | SUB-D FEMALE 15P     | Pólusok száma, min.   | 15 pólusú                  |
| Külső átmérő          | 8,7 ± 1 mm           | Csatlakozó, PLC oldal | SCHNEIDER BMX FTB 2000 20P |
| Vezetékkeresztmetszet | 0.25 mm <sup>2</sup> |                       |                            |

## Villamos adatok

|                                  |                     |                                  |           |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| Összes áram, max.                | 0.125 A             | Ellenállás                       | ≤ 80 mΩ/m |
| Üzemi feszültség                 | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Kapacitás (vezeték / árnyékolás) | 300 pF/m  |
| Kapacitás (vezeték / árnyékolás) | 300 pF/m            |                                  |           |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |