

U-OS-CODESYS-STANDARD-M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Product image



Általános rendelési adatok

Rendelési szám	2924050000
Típus	U-OS-CODESYS-STANDARD-M
Qty.	1 Darab

U-OS-CODESYS-STANDARD-M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Méretek és tömegek

Nettó tömeg 0 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Nem érintett
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Licencinformáció

Opcionális kiegészítő terepi busz példányok, max.	További terepi busz protokollok példányai	CANopen Manager / CANopen Device / PROFIBUS Master / PROFIBUS Slave / Modbus TCP Client / Modbus TCP Server / Modbus RTU Master / Modbus RTU Device
	Támogatott példányok száma, max.	8
Támogatott bemeneti/kimeneti csatornák száma, max.	1024	
Generált bináris kódméret, max.	5 MB	
Vizualizálási szoftver licence	A tartozék vizualizálási szoftverlicenc neve	CODESYS-VISU-S
	Elérhető adatpontok száma, max.	128 adatpont
	A kiegészítőleg foglalható vizualizálási szoftverlicenc neve	U-OS-CODESYS-VISU-M
	Elérhető adatpontok száma, max.	2048 adatpont
	A kiegészítőleg foglalható vizualizálási szoftverlicenc neve	U-OS-CODESYS-VISU-L
	Elérhető adatpontok száma, max.	4096 adatpont
	A kiegészítőleg foglalható vizualizálási szoftverlicenc neve	U-OS-CODESYS-VISU-XL
	Elérhető adatpontok száma, max.	8192 adatpont
Kommunikációs szoftver licence	A tartozék kommunikációs szoftverlicenc neve	CODESYS-kommunikáció S
	Elérhető adatpontok száma, max.	512 adatpont
	A kiegészítőleg foglalható kommunikációs szoftverlicenc neve	U-OS-CODESYS-kommunikáció M
	Elérhető adatpontok száma, max.	4096 adatpont
	A kiegészítőleg foglalható kommunikációs szoftverlicenc neve	U-OS-CODESYS-kommunikáció XXL
Választható, Ethernet alapú terepi busz példányok	Elérhető adatpontok száma, max.	korlátlan számú adatpont
	Ethernet alapú terepi busz protokollok példányai	EtherCAT Manager / PROFINET Controller / PROFINET Device / EtherNet/IP Scanner / EtherNet/IP Adapter
	Támogatott példányok száma, max.	1

Rendszerkövetelmények

Az u-OS App CODESYS Runtime SL rendszerkövetelményei	Szoftver neve	CODESYS Development System
	Támogatott szoftververzió	3.5.19.10 vagy újabb
	Licenc szükséges	Nem
	Szoftver neve	CODESYS Control SL Package for Weidmueller u-OS
Runtime verzió az engedélyezni kívánt készüléken	Támogatott szoftververzió	4.7.0 vagy újabb
	Licenc szükséges	Nem
	Szoftver neve	u-OS App CODESYS Runtime SL
	Támogatott szoftververzió	4.9.0.0 vagy újabb
	Egyszeri készülékengedély szükséges	Igen

U-OS-CODESYS-STANDARD-M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Besorolások

ETIM 8.0	EC000809	ETIM 9.0	EC000809
ETIM 10.0	EC000809	ECLASS 14.0	27-24-25-01
ECLASS 15.0	27-24-25-01		