

THM MULTIMARK PLUS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Változat	Jelölőrendszerek, Hőnyomtató, Hőnyomtatás, 300 DPI, MultiMark, Etikettkercsek
Rendelési szám	2931840000
Típus	THM MULTIMARK PLUS R
GTIN (EAN)	4099986669857
Qty.	1 Darab

THM MULTIMARK PLUS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Mélység	288 mm	Mélység (coll)	11.3386 inch
Magasság	460 mm	Magasság (coll)	18.1102 inch
Szélesség	252 mm	Szélesség (coll)	9.9212 inch
Nettó tömeg	10000 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Feliratózó rendszerek

Jelölő típusa	MultiMark, Etikettkercsek	Nyomatás módja	Hőnyomatás
Interfész	USB 2.0, Ethernet	Szoftver	M-Print® PRO
Tápfeszültség	100...240 V AC	Operációs rendszer	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Nyomatási sebesség	max. 150 mm/s	Nyomatási felbontás, max.	300 DPI
A szállítási terjedelem része	Tápkábelek, USB-kábel, UK plug, US-dugasz, Nyomtató driver, RIBBON MM-TB 25/360 SW ink ribbon, RIBBON MM 110/360 SW ink ribbon, Print roller, Nyomógörgők, W-LAN stick		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

THM MULTIMARK PLUS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Tintaszalagok




Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Változat
Rendelési szám	2005090000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390216	
Qty.	1 ST	
Típus	RIBBON MM 110/360 SW	Változat
Rendelési szám	2005070000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
Qty.	1 ST	
Típus	RIBBON MM 76/360 SW	Változat
Rendelési szám	2005080000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118389951	
Qty.	1 ST	
Típus	RIBBON MM 110/300 WS	Változat
Rendelési szám	2918800000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4099986574878	
Qty.	1 ST	
Típus	RIBBON MM 84/300 WS	Változat
Rendelési szám	2005040000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390025	
Qty.	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

THM MULTIMARK PLUS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Általános rendelési adatok**

Típus	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Változat
Rendelési szám	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Qty.	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS R**Általános rendelési adatok**

Típus	MULTIMARK R-FIX	Változat
Rendelési szám	2931850000	
GTIN (EAN)	4099986669888	
Qty.	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessories

www.weidmueller.com

M-Print® PRO



Az M-Print® PRO nyomtató és megrendelő szoftver jelölőkhöz és címkékhez® egy professzionális Windows®-alapú megoldás a Weidmüller címkéinek és jelölőinek nyomtatásához és megrendeléséhez. Ezzel a szoftverrel optimalizálni lehet az elektromos berendezések azonosításának folyamatát. Tervezés és jelölőanyag megrendelése egyszerűen, professzionálisan és gyorsan: szöveggel, keretekkel, vonalakkal, grafikával, vonalkóddal, sorozatszámokkal és fényképpel.

- Integrált termékkatalógus minden címkéhez és jelölőhöz, ábrákkal és a weboldalra, illetve a termékek adatlapjaira mutató hivatkozásokkal
- A címkék és jelölők annyi szinten tervezhetők, amennyi szükséges
- Egyedi szöveges karakterek testre szabott formázása (RTF)
- Szövegek és formátumuk másolása és beillesztése
- Elérhető 20 nyelven UNICODE támogatással
- Adatbevitel címkéken és táblázatkezelőkben, vagy közvetlenül Microsoft Excelben
- Skálák létrehozása; numerikus és alfanumerikus számlálók és sorozatok
- Sokféle képfarmátum (*.bmp, *.wmf, *.png, *.ico, *.jpeg, *.jpg, *.tif, *.gif)
- Képkönyvtár az elektromos tervezésben használt szimbólumokkal
- Termék-nyomtató párosítási lehetőségek, pl. ESG 9/20 - PrintJet; MultiMark a hőnyomtatóhoz
- On-line internetes frissítési szolgáltatás
- Weidmüller Configurator (WMC) interfész
- Importáló varázsló számos fájlformátumhoz (*.txt, *.csv, *.xml stb.) a saját importálási szűrő létrehozásához
- Adatátvitel CAE-rendszerekből
- Folyamatos nyomtatási előnézet: már a tervezési fázisban látható, hogyan fog kinézni a nyomtatás, WYSIWYG szerkesztés
- Támogatott nyomtatóeszközök: Minden Weidmüller nyomtató (pl. PrintJet CONNECT, THM MultiMark stb.) és szabványos nyomtatók Microsoft Windows® meghajtóval
- Optimális és gyors illesztés a kimeneti eszközökhöz
- Jelölők és címkék többszintű strukturálása

Általános rendelési adatok

Típus	M-PRINT PRO	Változat
Rendelési szám	1905490000	Szoftver jelölésekhez, Szoftver, Windows 10, Windows 11, Nyomtatószoftver
GTIN (EAN)	4032248526291	
Qty.	1 ST	