

THM WO-R VIN 25.4/38.1 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Általános rendelési adatok**

Változat	Vezeték és kábeljelölők, 25.4 x 38.1 mm, fehér
Rendelési szám	2932110000
Típus	THM WO-R VIN 25.4/38.1 WS
GTIN (EAN)	4099986670839
Qty.	4000 Darab

THM WO-R VIN 25.4/38.1 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Mélység	0.07 mm	Mélység (coll)	0.0028 inch
Magasság	25.4 mm	Magasság (coll)	1 inch
Szélesség	38.1 mm	Szélesség (coll)	1.5 inch
Nettó tömeg	0.22 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Nyomatás típusa	üres	Szélesség	38.1 mm
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	Szín	fehér
Halogén	Igen	Alapanyag	Vinil fólia
Nyomatott karakterek	nélkül	Szám tekercsenként	4000

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Igen	Vezeték-keresztmetszet, max.	50 mm ²
Vezeték külső átmérő, max.	8 mm	Vezeték külső átmérő, min.	4 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	50 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Tartozékok**Tintaszalagok**

Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM 76/360 SW	Változat	
Rendelési szám	2005080000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118389951		
Qty.	1 ST		