

UV66-ADV-7-CAP-W-V2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller u-view Advanced érintőpaneljei kiváló képminőséget kínálnak, és a legtöbb ipari környezetben használhatók. A választék különböző, 7" és 21,5" közötti képernyőméretekkel, és nagy felbontású, kapacitív érintőképernyőkkel rendelkezik, amelyek támogatják a kézmozdulatokat és a kesztyűs használatot. Valamennyi panel Linux operációs rendszerrel és HTML5-kompatibilis böngészővel rendelkezik, és integrált kiosk módon, valamint egyszerű konfigurációja révén webalkalmazásokhoz optimalizálható. Ennek eredményeként tökéletes megoldást jelentenek weblapú megjelenítésekhez, és számos olyan webszerver elérését teszik lehetővé, mint például az u-OS, u-create PROCON-WEB, u-control web és sok más. A panelek különösen lapos kivitelűek, és ipari IP66 készülékkel rendelkeznek.

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	2932870001
Típus	UV66-ADV-7-CAP-W-V2
GTIN (EAN)	4099987589772
Qty.	1 Darab

UV66-ADV-7-CAP-W-V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	52 mm	Mélység (coll)	2.0472 inch
Magasság	146.92 mm	Magasság (coll)	5.7842 inch
Szélesség	205 mm	Szélesség (coll)	8.0709 inch
Falvastagság, min.	1 mm	Falvastagság, max.	6 mm
Nettó tömeg	1270 g		

Hőmérsékletek

Páratartalom	95% relatív páratartalom, nem kondenzáló 40 °C-on
--------------	--

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) 110-71-4
SCIP	84ae9d99-1662-4798-ad33-3fe26637f337

Equipment

Méret	7"	Felbontás	1024 x 600
Number of displayable colours	16000000	Luminance	425 cd/m ²
Touch-Screen	Kivetített kapacitív (P-CAP)	Material display	Edzett üveg
Vázkeret anyaga	Alumínium		

System data

Memória (RAM)	4 GB	Interfész	2x USB 2.0, 2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45)
Operációs rendszer	Linux Yocto 4.2	Memória	16 MB
Interfészek hátul	2x USB 2.0, 2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45)	Processor	NXP® ARM® Cortex™- A53 i.MX 8M Mini
Memória (flash)	16 GB		

Általános adatok

Védelmi osztály	Beépített: IP66, Ház: IP20		
Operációs rendszer	Linux Yocto 4.2		
Tápfeszültség-tartomány	Feszültségtípus	DC	
	Feszültség, min.	19.2 V	
	Feszültség, max.	28.8 V	
Potenciálbetáplálás	24 V DC		
Áramfelvétel	Teljesítményfelvétel, névleges	13.2 W	
	Áramfelvétel, max.	19.9 W	
MTBF LCD-vel	5.32 a		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001412	ETIM 9.0	EC001412
ETIM 10.0	EC001412	ECLASS 14.0	27-33-02-01

Műszaki adatok

ECLASS 15.0

27-33-02-01

UV66-ADV-7-CAP-W-V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Rajzok


www.weidmueller.com

Maße (mm) / Dimensions (mm)



	LCD	A	B	C	D	E
UV66-ADV-7-CAP-W-V2	7"	205	146,9	25	52	7
UV66-ADV-10-CAP-W-V2	10.1"	283,1	202,3	25	52	7
UV66-ADV-15-CAP-W-V2	15.6"	419,7	269	25	52	7
UV66-ADV-21-CAP-W-V2	21.5"	558,4	349,8	25	52	7

Montageausschnitt / Panel cut-out



	LCD	F (mm)	G (mm)	R (mm)
UV66-ADV-7-CAP-W-V2	7"	192,4	139	5
UV66-ADV-10-CAP-W-V2	10.1"	274,1	193,3	5
UV66-ADV-15-CAP-W-V2	15.6"	411,9	261,2	5
UV66-ADV-21-CAP-W-V2	21.5"	549,8	341,3	5

u-view ECO, BASIC and ADVANCED

