

UV66-ADV-10-CAP-W-V2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller u-view Advanced érintőpaneljei kiváló képminőséget kínálnak, és a legtöbb ipari környezetben használhatók. A választék különböző, 7" és 21,5" közötti képernyőméretekkel, és nagy felbontású, kapacitív érintőképernyőkkel rendelkezik, amelyek támogatják a kézmozdulatokat és a kesztyűs használatot. Valamennyi panel Linux operációs rendszerrel és HTML5-kompatibilis böngészővel rendelkezik, és integrált kiosk módon, valamint egyszerű konfigurációja révén webalkalmazásokhoz optimalizálható. Ennek eredményeként tökéletes megoldást jelentenek weblapú megjelenítésekhez, és számos olyan webszerver elérését teszik lehetővé, mint például az u-OS, u-create PROCON-WEB, u-control web és sok más. A panelek különösen lapos kivitelűek, és ipari IP66 készülékházzal rendelkeznek.

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	2933040000
Típus	UV66-ADV-10-CAP-W-V2
GTIN (EAN)	4099986674455
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig:	2025-12-09T00:00:00+01:00
Alternatív termék	UV66-ADV-10-CAP-W-V2

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E230683

Méretek és tömegek

Mélység	52 mm	Mélység (coll)	2.0472 inch
Magasság	202.3 mm	Magasság (coll)	7.9646 inch
Szélesség	283.1 mm	Szélesség (coll)	11.1456 inch
Nettó tömeg	2340 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-30 °C ... +70 °C	Üzemi hőmérséklet	-20 °C ... 60 °C
Páratartalom	95% relatív páratartalom, nem kondenzáló 40 °C-on		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) 110-71-4

Equipment

Méret	10.1"	Felbontás	1280 x 800
Number of displayable colours	16000000	Luminance	500 cd/m ²
Touch-Screen	Kivetített kapacitív (P-CAP)	Material display	Glass
Vázkeret anyaga	alumínium fémbevonat		

System data

Memória (RAM)	4 GB	Operációs rendszer	Linux Yocto 4.0.
Memória	16 MB	Interfészek hátul	2x USB 2.0, 2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45)
Processor	NXP® ARM® Cortex™- A53 i.MX 8M Mini	Memória (flash)	16 GB

Általános adatok

Védelmi osztály	Beépített: IP66, Ház: IP20		
Operációs rendszer	Linux Yocto 4.0.		
Tápfeszültség-tartomány	Feszültségtípus	DC	
	Feszültség, min.	19.2 V	
	Feszültség, max.	28.8 V	
Potenciálbetáplálás	24 V DC		
Áramfelvétel	Teljesítményfelvétel, névleges	16.3 W	
	Áramfelvétel, max.	19.9 W	

Műszaki adatok**Besorolások**

ETIM 8.0	EC001412	ETIM 9.0	EC001412
ETIM 10.0	EC001412	ECLASS 14.0	27-33-02-01
ECLASS 15.0	27-33-02-01		


UV66-ADV-10-CAP-W-V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Rajzok

www.weidmueller.com

Maße (mm) / Dimensions (mm)



	LCD	A	B	C	D	E
UV66-ADV-7-CAP-W-V2	7"	205	146,9	25	52	7
UV66-ADV-10-CAP-W-V2	10.1"	283,1	202,3	25	52	7
UV66-ADV-15-CAP-W-V2	15.6"	419,7	269	25	52	7
UV66-ADV-21-CAP-W-V2	21.5"	558,4	349,8	25	52	7

Montageausschnitt / Panel cut-out



	LCD	F (mm)	G (mm)	R (mm)
UV66-ADV-7-CAP-W-V2	7"	192,4	139	5
UV66-ADV-10-CAP-W-V2	10.1"	274,1	193,3	5
UV66-ADV-15-CAP-W-V2	15.6"	411,9	261,2	5
UV66-ADV-21-CAP-W-V2	21.5"	549,8	341,3	5

u-view ECO, BASIC and ADVANCED

