

KLIPPON K75 VMQ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az alumínium Klippon® K készülékházak különböző területek rendkívül széles tartományában használhatók. A házakba különféle alkatrészek szerelhetők be, amelyek élvezhetik a magas hőmérséklettűrés, a kimagasló IP-védettség és a kiváló ütésállóság előnyeit.

Bármilyen alkalmazást is tervez az ügyfél, a Weidmüller a felhasználó követelményeinek pontosan megfelelő alumíniumházak széles választékát tudja kínálni.

Klippon® K készülékházak külön kérésre kaphatók, veszélyes környezetekbe.

Széles termékválasztékunk az alábbi előnyöket kínálja:

- Kétféle felületi bevonattal kapható: természetes és porbevonatos változat (RAL 7001)
- Alapként kloroprén öntött tömítéssel (szilikon öntött tömítés opcionálisan kapható)
- Standardizált zárórendszer Torx hornyosfejű csavarral 19 házmérethez
- Szerelőfuratok a tömítés területén kívül
- Magas IP védelmi osztályok: IP66, IP67 és IP68 a DIN EN 60529 szabvány szerint
- Akár 7 (10) Joule ütésállóság
- A házak rendelkeznek az ATEX, az IECEx, a cULus , és a DNV GL, valamint az üres házakra vonatkozó szabvány szerinti jóváhagyással.
- Alkalmas vasúti felhasználásra, az EN 45545-2:2013 szabvány szerint
- Az ötvözet ellenáll a sós víznek
- Standardizált elosztóházak menetes furatokkal és sokféle sorkapocs-konfigurációval

Általános rendelési adatok

Változat	Klippon K (alumínium empty enclosure), Üres ház, Alumínium ház, Magasság: 230 mm, Szélesség: 330 mm, Mélység: 181 mm, Alapanyag: Alumínium AlSi12, kezeletlen, ezüst
Rendelési szám	2934200000
Típus	KLIPPON K75 VMQ
GTIN (EAN)	4099986682436
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Mélység	181 mm	Mélység (coll)	7.126 inch
Magasság	230 mm	Magasság (coll)	9.0551 inch
Szélesség	330 mm	Szélesség (coll)	12.9921 inch
Rögzítési méret - magasság	210 mm	Rögzítési méret - szélesség	310 mm
Falvastagság, min.	5 mm	Falvastagság, max.	5 mm
Nettó tömeg	5160 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet

-50 °C... 135 °C

Üzemi hőmérsékleti tartomány

-50... 135 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot

Megfelel, kivétel nélkül

REACH SVHC

Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Tanúsítványszámok - tokozat

Megfelelési nyilatkozat száma (DoC LVD)

DE PS2410 160412
001ISS03

Tanúsító intézet

cULus

Tömszelencék, felső/alsó

M20	32	M12	72
M63	2	M40	8
M32	10	M25	18
M50	4	M75	1
M16	36		

Tömszelencék, jobb

M25	9	M63	1
M75	1	M16	16
M40	4	M50	2
M32	4	M20	16
M12	36		

függőleges összeállítás

DIN sínek és sorkapcsok darabszáma (10 mm ² , függőleges)	2x17	DIN sínek és sorkapcsok darabszáma (16 mm ² , függőleges)	2x15
DIN sínek és sorkapcsok darabszáma (2,5 mm ² , függőleges)	2x34	DIN sínek és sorkapcsok darabszáma (35 mm ² , függőleges)	2x11
DIN sínek és sorkapcsok darabszáma (4 mm ² , függőleges)	2x29	DIN sínek és sorkapcsok darabszáma (6 mm ² , függőleges)	2x22

vízszintes összeállítás

DIN sínek és sorkapcsok darabszáma (10 mm ² , vízszintes)	2x28	DIN sínek és sorkapcsok darabszáma (16 mm ² , vízszintes)	2x24
DIN sínek és sorkapcsok darabszáma (2,5 mm ² , vízszintes)	2x55	DIN sínek és sorkapcsok darabszáma (35 mm ² , vízszintes)	2x17

KLIPPON K75 VMQ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

DIN sínek és sorkapcsok darabszáma (4 2x46 mm², vízszintes)DIN sínek és sorkapcsok darabszáma (6 2x35 mm², vízszintes)

Általános információ

Burkolat anyagvastagsága	5 mm	Ház anyagvastagsága	5 mm
Anyagvastagság	5 mm	Szilikon	Igen
Üzemi hőmérséklet, max.	135 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-50 °C
Fedél kiegészítő	M6 Torx rozsdamentes acél csavarok horonnyal	Telepítési útmutató	Falra szerelés
Szabványok	DIN EN 45545-2	Felületi minőség	kezeletlen
Ütésállóság	10 J standard változat	Védelmi osztály	IP66, IP67, IP68
Alapanyag	Alumínium AlSi12	Tömítés anyaga	Szilikon
Fedélcsavarok nyomatéka	2.5 Nm	Integrált rögzítést	Menetes furat M5
Ház kiegészítő	6 mm-es furatok	Seal material of cover	Szilikon
Protection class (UL)	Type 4, Type 4X	Fedélcsavarok száma	4
Szerelőnyílás: szélesség	300 mm	Aljzatperem	Nem
Fedél	Igen	Szerelőnyílás: magasság	220 mm
Felhasználási területek	Folyamatirányítás, Közlekedéstechnika, Tengerészeti mérnökség, Csomagolóipar, Kikötői berendezések, Gépgyártás		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

KLIPPON K75 VMQ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Klippon® K - zsanér



A Klippon® K készülékház sorozat rendszertartozékai lehetővé teszi, hogy a ház könnyen hozzáigazítható legyen az összes alkalmazás specifikus igényhez.

- DIN TS 35 és TS15 sínek
- Rögzítőlemezek
- Zsanérok
- Fali tartó

A Weidmüller le tudja gyártani és tudja biztosítani ezt a házat – az ügyfél igényei szerint –, felszerelve minden szükséges sorkapoccsal és kábelcsavarzattal.

Általános rendelési adatok

Típus	HG K+POK	Változat
Rendelési szám	1580360000	Klippon POK (polyester empty enclosure), Külső csatlakozó, Zsanér,
GTIN (EAN)	4008190203542	Alapanyag: Alumínium AlSi12, ezüst
Qty.	1 ST	

Távtartó



Három hosszúságban elérhető rozsdamentes acél távtartók, amelyekkel növelhető a szerelési sínek vagy a DIN sínek és a ház hátsó fala között.

Általános rendelési adatok

Típus	SP M6 15 MSZN	Változat
Rendelési szám	3896100000	Klippon EB (Essential Box), Távtartó, Magasság: 11.2 mm, Szélesség: 10 mm, Mélység: 15 mm, Alapanyag: Acél, ezüst
GTIN (EAN)	4008190857851	
Qty.	2 ST	
Típus	SP M6 20 MSZN	Változat
Rendelési szám	3896200000	Klippon EB (Essential Box), Távtartó, Magasság: 11.2 mm, Szélesség: 10 mm, Mélység: 20 mm, Alapanyag: Acél, ezüst
GTIN (EAN)	4008190850234	
Qty.	2 ST	
Típus	SP M6 30 MSZN	Változat
Rendelési szám	3896300000	Klippon EB (Essential Box), Távtartó, Magasság: 11.2 mm, Szélesség: 10 mm, Mélység: 30 mm, Alapanyag: Acél, ezüst
GTIN (EAN)	4008190850241	
Qty.	2 ST	

KLIPPON K75 VMQ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Klippon® K - fali tartó



A Klippon® K készülékház sorozat rendszertartozékai lehetővé teszi, hogy a ház könnyen hozzáigazítható legyen az összes alkalmazás specifikus igényhez.

- DIN TS 35 és TS15 sínek
- Rögzítőlemezek
- Zsanérok
- Fali tartó

A Weidmüller le tudja gyártani és tudja biztosítani ezt a házat – az ügyfél igényei szerint –, felszerelve minden szükséges sorkapoccsal és kábelcsavarzattal.

Általános rendelési adatok

Típus	KLIPPON K MF KIT 25	Változat
Rendelési szám	9527590000	Klippon K (aluminium empty enclosure), Rögzítőláb, Rögzítőfülek,
GTIN (EAN)	4032248014071	Magasság: 70 mm, Szélesség: 33.5 mm, Mélység: 12 mm,
Qty.	1 ST	Alapanyag: 1.4301 rozsdamentes acél, ezüst

Rögzítő tartó



Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

Általános rendelési adatok

Típus	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Változat
Rendelési szám	0295900000	SAK sorozat, Imbuszcsavar, Csavarok, Pólusszám: 1
GTIN (EAN)	4008190133337	
Qty.	50 ST	

Mélység 15 mm



A Klippon® K készülékház sorozat rendszertartozékai lehetővé teszi, hogy a ház könnyen hozzáigazítható legyen az összes alkalmazás specifikus igényhez.

- DIN TS 35 és TS15 sínek
- Rögzítőlemezek
- Zsanérok
- Fali tartó

A Weidmüller le tudja gyártani és tudja biztosítani ezt a házat – az ügyfél igényei szerint –, felszerelve minden szükséges sorkapoccsal és kábelcsavarzattal.

KLIPPON K75 VMQ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

Tartozékok

Általános rendelési adatok

Típus	TS35X15 ST 202 K75 VER	Változat
Rendelési szám	8000135666	Sín, TS 35 x 15, Szélesség: 202 mm, foglalat nélkül, aljzattal, Acél, galvanizált ónbevonat, passzívált
GTIN (EAN)	4099987090049	
Qty.	1 ST	
Típus	TS35X15 ST 306 K75 HOR	Változat
Rendelési szám	8000135664	Sín, TS 35 x 15, Szélesség: 306 mm, foglalat nélkül, aljzattal, Acél, galvanizált ónbevonat, passzívált
GTIN (EAN)	4099987089920	
Qty.	1 ST	

Mélység 7,5 mm



A Klippon® K készülékház sorozat rendszertartozékai lehetővé teszi, hogy a ház könnyen hozzáigazítható legyen az összes alkalmazás specifikus igényhez.

- DIN TS 35 és TS15 sínek
- Rögzítőlemezek
- Zsanérok
- Fali tartó

A Weidmüller le tudja gyártani és tudja biztosítani ezt a házat – az ügyfél igényei szerint –, felszerelve minden szükséges sorkapoccsal és kábelcsavarzattal.

Általános rendelési adatok

Típus	TS35X7.5 ST 202 K75 VER	Változat
Rendelési szám	8000135665	Sín, TS 35 x 7,5, Szélesség: 202 mm, foglalat nélkül, aljzattal, Acél, galvanizált ónbevonat, passzívált
GTIN (EAN)	4099987090032	
Qty.	1 ST	
Típus	TS35X7.5 ST 306 K75 HOR	Változat
Rendelési szám	8000135663	Sín, TS 35 x 7,5, Szélesség: 306 mm, aljzattal, Acél, galvanizált ónbevonat, passzívált
GTIN (EAN)	4099987090001	
Qty.	1 ST	