

WBC-CH-6OR-BK-25-0023**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az akkumulátoros tárolórendszerek egyre fontosabb szerepet játszanak a megújuló energiák terén. Általában több különálló akkumulátorból állnak, amelyeket gyorsan és egyszerűen kell cserélni. A Weidmüller Battery Connector (WBC) lehetővé teszi, hogy több különálló akkumulátort csatlakoztasson egy ESS-hez mindössze néhány egyszerű lépésben, és ugyanilyen gyorsan leválassza a csatlakozásokat szükség esetén. A nagyobb biztonság és az egyszerű kezelés érdekében a pólusok egyértelmű jelölést kapnak: A pozitív pólus narancssárga, a negatív pólus pedig fekete.

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	2938270000
Típus	WBC-CH-6OR-BK-25-0023
GTIN (EAN)	4099986699120
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig:	2026-01-28T00:00:00+01:00

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Hossz	324 mm	Hossz, inch	12.7559 inch
Nettó tömeg	120 g		

Hőmérsékletek

Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-40 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	125 °C
-------------------------------------	--------	-------------------------------------	--------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Hossz	324 mm
Névleges feszültség	1500 V	Névleges áram	120 A
Védelmi osztály	IP67 dugaszolva	Dugaszolási ciklusok	≥ 100

Általános adatok

Kábel külső átmérője, max.	6 mm	Érintkező átmérő, dugó Ø	6 mm
Jóváhagyások	UL 4128	Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás
Szín	fekete, narancssárga	Vezeték-keresztmetszet, max.	25 mm ²
Felületi minőség	ezüst	Típus	Hüvely
Alapanyag	PA 66		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-12
ECLASS 15.0	27-44-03-12		

