

## U-OS-PWEB-ES-RT-500/5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



A PROCON-WEB beágyazott rendszer könnyen telepíthető u-OS alatt az alkalmazáskezelőn keresztül.

Az optimális, webalapú HMI megoldás megvalósításához a PROCON-WEB beágyazott rendszer az alábbi funkciókat kínálja.

- Szerepeken és jogosultságokon alapuló felhasználókezelés
- Átfogó riasztás
- előre meghatározott vezérlések, például gombok, csúszkák, szövegmezők vagy képterületek
- hatékony, összetettebb vezérlések, például iframe-ek, grafikonok, táblázatok
- rugalmas szkriptelés a maximális rugalmasság érdekében
- Előzmény funkció az előzmény adatok tárolásához és megjelenítéséhez
- csatlakozás a vezérlőhöz kommunikációs meghajtón keresztül

### Általános rendelési adatok

|                |  |
|----------------|--|
| Változat       | Megjelenítő szoftver, Platform a Runtime rendszer számára: u-OS compatible devices, Folyamatváltozók száma, max.: 500, HMI készülék száma, max.: 5 |
| Rendelési szám | <a href="#">2941970000</a>   |
| Típus          | U-OS-PWEB-ES-RT-500/5  |
| Qty.           | 1 Darab  |

## U-OS-PWEB-ES-RT-500/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

|             |     |
|-------------|-----|
| Nettó tömeg | 0 g |
|-------------|-----|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Nem érintett                  |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Futásidő-jellemzők

|                          |                     |                                       |  |
|--------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|
| HMI készülék száma, max. | 5                   | Az illesztőprogramok legnagyobb száma | 1  |
| Tervezésre jogosult      | PROCON-WEB Designer | Futtatói funkciók                     | Egyszerű és összetett vezérlések, Riasztó, Történet, Felhasználókezelés, Folyamat csatlakozása kommunikációs meghajtókon keresztül |

## Licencinformáció

|                   |                 |                              |                 |
|-------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
| A licenc tartalma | Egyszeri licenc | Licenc típusa                | Szoftver licenc |
| Licencelő         | WIBU Azonosító  | Folyamatváltozók száma, max. | 500             |

## Rendszerkövetelmények

|                                     |        |                                      |        |
|-------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| Operációs rendszer                  | u-OS   | Minimális lemezterületre van szükség | 0.1 GB |
| Minimálisan szükséges memória (RAM) | 0.1 GB |                                      |        |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001416    | ETIM 9.0    | EC001416    |
| ETIM 10.0   | EC001416    | ECLASS 14.0 | 27-24-25-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-25-02 |             |             |