

U-OS-PWEB-ES-RT-500/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A PROCON-WEB beágyazott rendszer könnyen telepíthető u-OS alatt az alkalmazáskezelőn keresztül.

Az optimális, webalapú HMI megoldás megvalósításához a PROCON-WEB beágyazott rendszer az alábbi funkciókat kínálja.

- Szerepeken és jogosultságokon alapuló felhasználókezelés
- Átfogó riasztás
- előre meghatározott vezérlések, például gombok, csúszkák, szövegmezők vagy képterületek
- hatékony, összetettebb vezérlések, például iframe-ek, grafikonok, táblázatok
- rugalmas szkriptelés a maximális rugalmasság érdekében
- Előzmény funkció az előzmény adatok tárolásához és megjelenítéséhez
- csatlakozás a vezérlőhöz kommunikációs meghajtón keresztül

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | Megjelenítő szoftver, Platform a Runtime rendszer számára: u-OS compatible devices, Folyamatváltozók száma, max.: 500, HMI készülék száma, max.: 5 |
| Rendelési szám | 2941970000 |
| Típus | U-OS-PWEB-ES-RT-500/5 |
| Qty. | 1 Darab |

U-OS-PWEB-ES-RT-500/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

| | |
|-------------|-----|
| Nettó tömeg | 0 g |
|-------------|-----|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Nem érintett |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Futásidő-jellemzők

| | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|
| HMI készülék száma, max. | 5 | Az illesztőprogramok legnagyobb száma | 1 |
| Tervezésre jogosult | PROCON-WEB Designer | Futtatói funkciók | Egyszerű és összetett vezérlések, Riasztó, Történet, Felhasználókezelés, Folyamat csatlakozása kommunikációs meghajtókon keresztül |

Licencinformáció

| | | | |
|-------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
| A licenc tartalma | Egyszeri licenc | Licenc típusa | Szoftver licenc |
| Licencelő | WIBU Azonosító | Folyamatváltozók száma, max. | 500 |

Rendszerkövetelmények

| | | | |
|-------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| Operációs rendszer | u-OS | Minimális lemezterületre van szükség | 0.1 GB |
| Minimálisan szükséges memória (RAM) | 0.1 GB | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001416 | ETIM 9.0 | EC001416 |
| ETIM 10.0 | EC001416 | ECLASS 14.0 | 27-24-25-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-25-02 | | |