

VP M63/18 EX CR 7J BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

A kép illusztráció

A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | VPK EX 7J (Ex záródugó, műanyag, 7J), Záródugók, egyenes, M 63, 18 mm, IP66, IP68, Poliamid 6 |
| Rendelési szám | 2978950000 |
| Típus | VP M63/18 EX CR 7J BK |
| GTIN (EAN) | 4099986831018 |
| Qty. | 5 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|-----------------|-------------|
| Magasság | 27.5 mm | Magasság (coll) | 1.0827 inch |
| Nettó tömeg | 52 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|-------------------|----------------|
| Üzemi hőmérséklet | -40 °C...70 °C |
|-------------------|----------------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

| | | | |
|--|-----------------------------|---|---------------------------|
| Azonosítás | Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db | Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (ATEX) | IMQ 13 ATEX 010 X |
| Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (IECEX) | IECEX IMQ 13.0003X | Tanúsító intézet | ATEX, IECEX, DNV, INMETRO |

Általános információk

| | | | |
|------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| Védelmi osztály, GWDR | IP66, IP68 | Szilikon | Nem |
| UL 94 éghetőségi osztály | HB | Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 70 °C |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C | Menetemelkedés | 1.5 mm |
| Halogén | Igen | Szabványok | IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, IEC 60079-31, EN 60079-31 |
| Ütésállóság | 7 joule a következő szerint: IEC 60079-0 | AF 1. méret | 69 mm |
| Védelmi osztály | IP66, IP68 | Kábelcsavarzat | M 63 |
| Alapanyag | Poliamid 6 | Tömítés | Kloroprén |
| Külső menet | M 63 | Menet hossza | 18 mm |
| Robbanás elleni védelem típusa | Ex e | Telepítési irányelvek | Lásd összeállítási útmutató |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000451 | ETIM 9.0 | EC000451 |
| ETIM 10.0 | EC000451 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 | | |