

## VP NPT 1 EX 7J BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

|                |   |
|----------------|---|
| Változat       | VPK EX 7J (Ex záródugó, műanyag, 7J),<br>Záródugók, egyenes, 1" NPT, 15 mm, IP66, IP68,<br>Poliamid 6 |
| Rendelési szám | <a href="#">2978980000</a>  |
| Típus          | VP NPT 1 EX 7J BK   |
| GTIN (EAN)     | 4099986831049   |
| Qty.           | 20 Darab  |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|                    |         |                    |             |
|--------------------|---------|--------------------|-------------|
| Magasság           | 22.8 mm | Magasság (coll)    | 0.8976 inch |
| Falvastagság, min. | 0.5 mm  | Falvastagság, max. | 14 mm       |
| Nettó tömeg        | 12 g    |                    |             |

## Hőmérséklet

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Üzemi hőmérséklet | -40 °C...70 °C |
|-------------------|----------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

|  |                             |   |                           |
|--|-----------------------------|---|---------------------------|
| Azonosítás                                   | Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db | Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (ATEX) | IMQ 13 ATEX 010 X         |
| Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (IECEX) | IECEX IMQ 13.0003X          | Tanúsító intézet                            | ATEX, IECEX, DNV, INMETRO |

## Általános információk

|                                    |   |                                    |  |
|------------------------------------|---|------------------------------------|--|
| Védelmi osztály, GWDR              | IP66, IP68  | Szilikon                           | Nem                                      |
| UL 94 éghetőségi osztály           | HB  | Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 70 °C                                    |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C  | Halogén                            | Igen                                     |
| Szabványok                         | IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, IEC 60079-31, EN 60079-31 | Ütésállóság                        | 7 joule a következő szerint: IEC 60079-0 |
| AF 1. méret                        | 36 mm   | Védelmi osztály                    | IP66, IP68                               |
| Kábelcsavarzat                     | NPT 1"  | Alapanyag                          | Poliamid 6                               |
| Tömítés                            | Kloroprén   | Külső menet                        | 1" NPT                                   |
| Menet hossza                       | 15 mm   | Robbanás elleni védelem típusa     | Ex e                                     |
| Telepítési irányelvek              | Lásd összeállítási útmutató   |                                    |  |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000451    | ETIM 9.0    | EC000451    |
| ETIM 10.0   | EC000451    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 |             |             |