

**WIL-AXXXX-FXSF-5700-X800-GST**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Általános rendelési adatok**

Rendelési szám	2979350000
Típus	<a href="#">WIL-AXXXX-FXSF-5700-X800-GST</a>
GTIN (EAN)	4099986832794
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	135 mm	Mélység (coll)	5.3149 inch
Magasság	38 mm	Magasság (coll)	1.4961 inch
Szélesség	816 mm	Szélesség (coll)	32.1259 inch
Nettó tömeg	300 g		

## Hőmérséklet

Üzemi hőmérséklet	-20 - 45°C
-------------------	------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	60b0f8b3-d5d4-4f2d-a3c8-d2f055e5e550

## Cable technical specifications

Ház fő anyaga	hard anodised aluminium
---------------	-------------------------

## Connection data

Pólusszám	3
-----------	---

## Electric data

Névleges feszültség	230 V AC	Áramellátás	32.5 W
Szabályozható	igen, fokozatmentes halványítás		

## General technical data

Fényszín (CCT)	5700K, White	Fényáram	5825 lm
Emitting angle	100 °	Élettartam	60.000 h
Felszerelés típusa	Screw mounting	Védelmi osztály	IP40

## Material data

Ház fő anyaga	hard anodised aluminium
---------------	-------------------------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		