

**H0,5/8****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

0,25-6,0 mm<sup>2</sup> méretű vezetékhez (AWG 24 - 10)

ónozott vörösréz

mérettűrések a DIN 46228 1. része szerint

- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban

**Általános rendelési adatok**

Rendelési szám	2984690000
Típus	<a href="#">H0,5/8</a>
GTIN (EAN)	4099986845992
Qty.	1000 Darab
Csomagolás	loose

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

## Méreték és tömegek

Magasság	8 mm	Magasság (coll)	0.315 inch
Átmérő	0.5 mm	Nettó tömeg	0.04 g

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfeleléségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	1 mm	Érintkező felület hossza (L2)	8 mm
Gallér átmérője (D2)	2.1 mm	L1, mm	8.00 mm
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 20	Csupaszolási hossz	8 mm
Vezeték-keresztmetszet	0.5 mm <sup>2</sup>		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		