

Alállomási vagy egyéb áramszolgáltatói (T&D) alkalmazás esetében az áramváltókat és transzformátorokat főként védelmi és mérési feladatokra használják. A Klippon® Connect mérő-bontó sorkapcsokat úgy terveztük meg, hogy megfeleljenek e két kritikus alkalmazás összes csatlakozási követelményének. A áram- és feszültség-átalakítók vezetékvezetése különösen könnyen és biztonságosan elvégezhető az új sorkapocs-sorozat segítségével - még komplex áramkörökben is. Az üzemi közbeni működési hiba megelőzése növeli az üzemi rendelkezésre állás mértékét, és meghosszabbítja a teljes vezérlőszekrény élettartamát. Így a végfelhasználóra vonatkozó követelmények a lehető legnagyobb mértékben teljesülnek.

#### Általános rendelési adatok

|                |  |
|----------------|--|
| Változat       | Mérő transzformátor leválasztó sorkapocs, Csavaros csatlakozás, 500, 30, 2 |
| Rendelési szám | <a href="#">2985580000</a>   |
| Típus          | WTTB 6 BR  |
| GTIN (EAN)     | 4099986848733  |
| Qty.           | 50 Darab   |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység     | 69 mm   | Mélység (coll)   | 2.7165 inch |
| Magasság    | 68 mm   | Magasság (coll)  | 2.6772 inch |
| Szélesség   | 8.1 mm  | Szélesség (coll) | 0.3189 inch |
| Nettó tömeg | 32.17 g |                  |             |

## Hőmérséklet

|                                     |                |                                     |        |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------|
| Tárolási hőmérséklet                | -25 °C...55 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -60 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 130 °C         |                                     |        |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Anyag adatok

|                         |              |                          |       |
|-------------------------|--------------|--------------------------|-------|
| Alapanyag               | Wemid        | Szín                     | barna |
| A működési elemek színe | narancssárga | UL 94 éghetőségi osztály | V-0   |

## Rendszer specifikációk

|                                    |      |                             |     |
|------------------------------------|------|-----------------------------|-----|
| Véglap szükséges                   | Igen | Szintek száma               | 1   |
| Rögzítési pontok száma szintenként | 2    | Keresztkötött szintek belül | Nem |

## Kiegészítő műszaki adatok

|                |      |                    |              |
|----------------|------|--------------------|--------------|
| Nyitott oldala | jobb | Felszerelés típusa | TS 32, TS 35 |
|----------------|------|--------------------|--------------|

## Névleges adatok

|  |                   |  |        |
|--|-------------------|--|--------|
| Névleges keresztmetszet                      | 6 mm <sup>2</sup> | Névleges DC feszültség                       | 500 V  |
| Névleges áram                                | 30 A              | Áram maximum vezetékknál                     | 30 A   |
| Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 0.78 mΩ           | Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint | 1.31 W |
| Tűlfeszültség kategória                      | III               | Szennyezés súlyossága                        | 3      |

## Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

|  |                      |
|--|----------------------|
| Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás | Csavaros csatlakozás |
|--|----------------------|

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

|                          |                      |   |        |
|--------------------------|----------------------|---|--------|
| Mérőeszköz, IEC 60947-1  | A4                   | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 8  |
| Csatlakozási irány       | oldalt               | Meghúzási nyomaték, max.                      | 1.6 Nm |
| Meghúzási nyomaték, min. | 0.8 Nm               | Csupaszolási hossz                            | 12 mm  |
| Csatlakozás típusa       | Csavaros csatlakozás | Csatlakozások száma                           | 2      |

## WTTB 6 BR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

|  |                    |  |                     |
|--|--------------------|--|---------------------|
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.  | 10 mm <sup>2</sup> | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.  | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Kés mérete   | 0,8 x 4,0 mm       | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.  | AWG 22              |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 6 mm <sup>2</sup>  | Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.                        | 6 mm <sup>2</sup>  | Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.                               | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.  | 10 mm <sup>2</sup> | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.  | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többberes, névleges csatlakozás, max.   | 10 mm <sup>2</sup> | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többberes, névleges csatlakozás, min.   | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás  | 10 mm <sup>2</sup> | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás  | 0.5 mm <sup>2</sup> |

## Általános

|   |       |   |        |
|---|-------|---|--------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 8 | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 22 |
|---|-------|---|--------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000902    | ETIM 9.0    | EC000902    |
| ETIM 10.0   | EC000902    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-09 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-09 |             |             |



## Tartozékok

## Tartozék



A Klippon® Connect átfogó TTB-termékcsaládjában elérhető tartozékok tökéletes illeszkednek az utolsó részlethez is. Ez lehetővé teszi, hogy az előírt szabványok szerint történjen a felszerelés. Az összes funkcióval és biztonsággal kapcsolatos komponens rögzítetten van csatlakoztatva a sorkapocshoz. Ez növeli az áramváltó és transzformátor körök megbízhatóságát a felszerelési és karbantartási munkák során.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | TS TTB 6 BK                | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2710520000</a> | Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.5 mm, Mélység: 51.3 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118881080              |  |
| Qty.           | 48 ST                      |  |
| Típus          | TS TTB 6 BL                | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2710480000</a> | Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.5 mm, Mélység: 51.3 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118880656              |  |
| Qty.           | 48 ST                      |  |
| Típus          | TS TTB 6 BR                | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2715540000</a> | Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.5 mm, Mélység: 51.3 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118769609              |  |
| Qty.           | 48 ST                      |  |
| Típus          | TS TTB 6 GN                | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2710490000</a> | Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.5 mm, Mélység: 51.3 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118880953              |  |
| Qty.           | 48 ST                      |  |
| Típus          | TS TTB 6 OR                | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2710470000</a> | Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.5 mm, Mélység: 51.3 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118880649              |  |
| Qty.           | 48 ST                      |  |
| Típus          | TS TTB 6 RD                | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2710510000</a> | Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.5 mm, Mélység: 51.3 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118881073              |  |
| Qty.           | 48 ST                      |  |
| Típus          | TS TTB 6 VT                | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2710530000</a> | Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.5 mm, 0.00 mm, Mélység: 51.3 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118881097              |  |
| Qty.           | 48 ST                      |  |
| Típus          | TS TTB 6 WT                | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2817250000</a> | Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.5 mm, Mélység: 51.3 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4064675322566              |  |
| Qty.           | 48 ST                      |  |

## WTTB 6 BR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | TS TTB 6 YL                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2710500000</a> | Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.5 mm, Mélység: 51.3 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118881066              |   |
| Qty.           | 48 ST                      |   |
| Típus          | SL TTB 6                   | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2710220000</a> | Rögzítőkészülék (kapocs), PA 66/6, piros                        |
| GTIN (EAN)     | 4050118893311              |   |
| Qty.           | 50 ST                      |   |
| Típus          | LL TTB 6/1                 | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2710230000</a> | Rögzítőkar (kapocs)   |
| GTIN (EAN)     | 4050118847925              |   |
| Qty.           | 50 ST                      |   |
| Típus          | LL TTB 6/1 BK              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2710280000</a> | Rögzítőkar (kapocs)   |
| GTIN (EAN)     | 4050118847963              |   |
| Qty.           | 50 ST                      |   |
| Típus          | LL TTB 6/1 BL              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2710240000</a> | Rögzítőkar (kapocs)   |
| GTIN (EAN)     | 4050118847918              |   |
| Qty.           | 50 ST                      |   |
| Típus          | LL TTB 6/1 BR              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2762590000</a> | Rögzítőkar (kapocs)   |
| GTIN (EAN)     | 4064675018377              |   |
| Qty.           | 50 ST                      |   |
| Típus          | LL TTB 6/1 GN              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2710250000</a> | Rögzítőkar (kapocs)   |
| GTIN (EAN)     | 4050118847949              |   |
| Qty.           | 50 ST                      |   |
| Típus          | LL TTB 6/1 RD              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2710270000</a> | Rögzítőkar (kapocs)   |
| GTIN (EAN)     | 4050118847956              |   |
| Qty.           | 50 ST                      |   |
| Típus          | LL TTB 6/1 VT              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2710290000</a> | Rögzítőkar (kapocs)   |
| GTIN (EAN)     | 4050118847970              |   |
| Qty.           | 50 ST                      |   |
| Típus          | LL TTB 6/1 WT              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2817220000</a> | Rögzítőkar (kapocs)   |
| GTIN (EAN)     | 4064675322535              |   |
| Qty.           | 50 ST                      |   |

## WTTB 6 BR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |                     |
|----------------|----------------------------|---------------------|
| Típus          | LL TTB 6/1 YL              | Változat            |
| Rendelési szám | <a href="#">2710260000</a> | Rögzítőkar (kapocs) |
| GTIN (EAN)     | 4050118893335              |                     |
| Qty.           | 50 ST                      |                     |
| Típus          | LL TTB 6/2                 | Változat            |
| Rendelési szám | <a href="#">2710300000</a> | Rögzítőkar (kapocs) |
| GTIN (EAN)     | 4050118848243              |                     |
| Qty.           | 50 ST                      |                     |
| Típus          | LL TTB 6/2 BK              | Változat            |
| Rendelési szám | <a href="#">2710350000</a> | Rögzítőkar (kapocs) |
| GTIN (EAN)     | 4050118848274              |                     |
| Qty.           | 50 ST                      |                     |
| Típus          | LL TTB 6/2 BL              | Változat            |
| Rendelési szám | <a href="#">2710310000</a> | Rögzítőkar (kapocs) |
| GTIN (EAN)     | 4050118848250              |                     |
| Qty.           | 50 ST                      |                     |
| Típus          | LL TTB 6/2 BR              | Változat            |
| Rendelési szám | <a href="#">2762600000</a> | Rögzítőkar (kapocs) |
| GTIN (EAN)     | 4064675018384              |                     |
| Qty.           | 50 ST                      |                     |
| Típus          | LL TTB 6/2 CM              | Változat            |
| Rendelési szám | <a href="#">2710370000</a> | Rögzítőkar (kapocs) |
| GTIN (EAN)     | 4064675012092              |                     |
| Qty.           | 50 ST                      |                     |
| Típus          | LL TTB 6/2 CM BK           | Változat            |
| Rendelési szám | <a href="#">2710420000</a> | Rögzítőkar (kapocs) |
| GTIN (EAN)     | 4064675012641              |                     |
| Qty.           | 50 ST                      |                     |
| Típus          | LL TTB 6/2 CM BL           | Változat            |
| Rendelési szám | <a href="#">2710380000</a> | Rögzítőkar (kapocs) |
| GTIN (EAN)     | 4064675012603              |                     |
| Qty.           | 50 ST                      |                     |
| Típus          | LL TTB 6/2 CM BR           | Változat            |
| Rendelési szám | <a href="#">2762610000</a> | Rögzítőkar (kapocs) |
| GTIN (EAN)     | 4064675018391              |                     |
| Qty.           | 50 ST                      |                     |
| Típus          | LL TTB 6/2 CM GN           | Változat            |
| Rendelési szám | <a href="#">2710390000</a> | Rögzítőkar (kapocs) |
| GTIN (EAN)     | 4064675012610              |                     |
| Qty.           | 50 ST                      |                     |

## WTTB 6 BR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |                     |
|----------------|----------------------------|---------------------|
| Típus          | LL TTB 6/2 CM RD           | Változat            |
| Rendelési szám | <a href="#">2710410000</a> | Rögzítőkar (kapocs) |
| GTIN (EAN)     | 4064675012634              |                     |
| Qty.           | 50 ST                      |                     |
| Típus          | LL TTB 6/2 CM VT           | Változat            |
| Rendelési szám | <a href="#">2710430000</a> | Rögzítőkar (kapocs) |
| GTIN (EAN)     | 4064675012658              |                     |
| Qty.           | 50 ST                      |                     |
| Típus          | LL TTB 6/2 CM WT           | Változat            |
| Rendelési szám | <a href="#">2817240000</a> | Rögzítőkar (kapocs) |
| GTIN (EAN)     | 4064675322559              |                     |
| Qty.           | 50 ST                      |                     |
| Típus          | LL TTB 6/2 CM YL           | Változat            |
| Rendelési szám | <a href="#">2710400000</a> | Rögzítőkar (kapocs) |
| GTIN (EAN)     | 4064675012627              |                     |
| Qty.           | 50 ST                      |                     |
| Típus          | LL TTB 6/2 GN              | Változat            |
| Rendelési szám | <a href="#">2710320000</a> | Rögzítőkar (kapocs) |
| GTIN (EAN)     | 4050118848328              |                     |
| Qty.           | 50 ST                      |                     |
| Típus          | LL TTB 6/2 RD              | Változat            |
| Rendelési szám | <a href="#">2710340000</a> | Rögzítőkar (kapocs) |
| GTIN (EAN)     | 4050118848281              |                     |
| Qty.           | 50 ST                      |                     |
| Típus          | LL TTB 6/2 VT              | Változat            |
| Rendelési szám | <a href="#">2710360000</a> | Rögzítőkar (kapocs) |
| GTIN (EAN)     | 4050118848267              |                     |
| Qty.           | 50 ST                      |                     |
| Típus          | LL TTB 6/2 WT              | Változat            |
| Rendelési szám | <a href="#">2817230000</a> | Rögzítőkar (kapocs) |
| GTIN (EAN)     | 4064675322542              |                     |
| Qty.           | 50 ST                      |                     |
| Típus          | LL TTB 6/2 YL              | Változat            |
| Rendelési szám | <a href="#">2710330000</a> | Rögzítőkar (kapocs) |
| GTIN (EAN)     | 4050118848311              |                     |
| Qty.           | 50 ST                      |                     |
| Típus          | LL TTB 6/3                 | Változat            |
| Rendelési szám | <a href="#">2710440000</a> | Rögzítőkar (kapocs) |
| GTIN (EAN)     | 4050118848236              |                     |
| Qty.           | 50 ST                      |                     |

## WTTB 6 BR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |                     |
|----------------|----------------------------|---------------------|
| Típus          | LL TTB 6/3 CM              | Változat            |
| Rendelési szám | <a href="#">2726100000</a> | Rögzítőkar (kapocs) |
| GTIN (EAN)     | 4064675012665              |                     |
| Qty.           | 50 ST                      |                     |
| Típus          | LL TTB 6/4                 | Változat            |
| Rendelési szám | <a href="#">2710450000</a> | Rögzítőkar (kapocs) |
| GTIN (EAN)     | 4050118848229              |                     |
| Qty.           | 25 ST                      |                     |
| Típus          | LL TTB 6/4 CM              | Változat            |
| Rendelési szám | <a href="#">2726110000</a> | Rögzítőkar (kapocs) |
| GTIN (EAN)     | 4064675012672              |                     |
| Qty.           | 50 ST                      |                     |
| Típus          | LL TTB 6/6                 | Változat            |
| Rendelési szám | <a href="#">2710460000</a> | Rögzítőkar (kapocs) |
| GTIN (EAN)     | 4050118848212              |                     |
| Qty.           | 10 ST                      |                     |

## Véglapok és elválasztólapok



Az elválasztólapok és a zárólemezek a sorkapocsblokkok alapvető tartozékai. Az elválasztólapok optikai és elektromos leválasztást biztosítanak a különböző potenciálok és funkcionális csoportok között, fokozva a biztonságot és átlátható elrendezést teremtve a kapcsolószekrényben. A zárólemezek oldalt lezárják a sorkapocsblokk sort, védelmet nyújtanak az aktív részekkel való érintkezés ellen, és biztosítják a tiszta, stabil lezárást. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az adott Weidmüller sorkapocsblokk gyártási sorozathoz, hozzájárulva a biztonságos, szabványos és professzionális huzalozás.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | EP TTB 6                   | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">2710170000</a> | A-sorozat, Véglap |
| GTIN (EAN)     | 4050118822229              |                   |
| Qty.           | 20 ST                      |                   |

## WTTB 6 BR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

### Végbak



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

### Általános rendelési adatok

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | AEB 35 SCL/1 V0            | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">2661280000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118702163              |                   |
| Qty.           | 20 ST                      |                   |
| Típus          | AEB 35 SCL/1 V0 BK         | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">2661300000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118702187              |                   |
| Qty.           | 20 ST                      |                   |
| Típus          | AEB 35 SCL/1 V0 GY         | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">2661290000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118702170              |                   |
| Qty.           | 20 ST                      |                   |

### Tartozék



A Klippon® Connect átfogó TTB-termékcsaládjában elérhető tartozékok tökéletes illeszkednek az utolsó részlethez is. Ez lehetővé teszi, hogy az előírt szabványok szerint történjen a felszerelés. Az összes funkcióval és biztonsággal kapcsolatos komponens rögzítetten van csatlakoztatva a sorkapocshoz. Ez növeli az áramváltó és transzformátor körök megbízhatóságát a felszerelési és karbantartási munkák során.

### Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | SCCB TTB 6/2               | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2710190000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 30 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 8.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm   |
| GTIN (EAN)     | 4050118847987              |   |
| Qty.           | 25 ST                      |   |
| Típus          | SCCB TTB 6/3               | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2710200000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 30 A, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 8.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 24.1 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118847994              |   |
| Qty.           | 25 ST                      |   |

## WTTB 6 BR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | SCCB TTB 6/4               | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2710210000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 30 A, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 8.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 32.2 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118848007              |   |
| Qty.           | 25 ST                      |   |

## Keresztösszekötők



A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik.

A további vezetkezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfóliónk moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | ZQV 6N/10                  | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2733970000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 41 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 78.5 mm |
| GTIN (EAN)     | 4064675066811              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |
| Típus          | ZQV 6N/6                   | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2733950000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 41 A, Pólusszám: 6, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 46.1 mm  |
| GTIN (EAN)     | 4064675066699              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |
| Típus          | ZQV 6N/7                   | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2733960000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 41 A, Pólusszám: 7, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 54.2 mm  |
| GTIN (EAN)     | 4064675066804              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |

## Tartozék



A Klippon® Connect átfogó TTB-termékcsaládjában elérhető tartozékok tökéletes illeszkednek az utolsó részlethez is. Ez lehetővé teszi, hogy az előírt szabványok szerint történjen a felszerelés. Az összes funkcióval és biztonsággal kapcsolatos komponens rögzítetten van csatlakoztatva a sorkapocshoz. Ez növeli az áramváltó és transzformátor körök megbízhatóságát a felszerelési és karbantartási munkák során.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                      |
|----------------|----------------------------|----------------------|
| Típus          | CH TTB                     | Változat             |
| Rendelési szám | <a href="#">2710130000</a> | Takarófedél (kapocs) |
| GTIN (EAN)     | 4064675021155              |                      |
| Qty.           | 1 ST                       |                      |

## WTTB 6 BR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |                      |
|----------------|----------------------------|----------------------|
| Típus          | CP TTB                     | Változat             |
| Rendelési szám | <a href="#">2710140000</a> | Takarófedél (kapocs) |
| GTIN (EAN)     | 4064675014171              |                      |
| Qty.           | 10 ST                      |                      |
| Típus          | CS TTB                     | Változat             |
| Rendelési szám | <a href="#">2710150000</a> | A-sorozat, Végbak    |
| GTIN (EAN)     | 4064675021148              |                      |
| Qty.           | 10 ST                      |                      |

## DEK 5/8



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alakkontúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK-A 5/8 MM WS            | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2448860000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8.1 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118462968              |   |
| Qty.           | 500 ST                     |   |

## WTTB 6 BR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

### Blank



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egy lépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

### Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/8-11.5 MC NE WS      | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1341630000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00 |
| GTIN (EAN)     | 4050118145946              | Weidmueller, fehér  |
| Qty.           | 500 ST                     |   |

### Keresztösszekötők



A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfólióink moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

### Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ZQV 6N/10 BL               | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2786910000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 41 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 78.5 mm         |
| GTIN (EAN)     | 4064675064602              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 6N/2                   | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985740000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 41 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 13.7 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118370362              |   |
| Qty.           | 60 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 6N/3                   | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985760000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 41 A, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 21.8 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118370263              |   |
| Qty.           | 60 ST                      |   |

## Tartozékok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ZQV 6N/3 BL                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985840000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 41 A, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 21.8 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118370379              |   |
| Qty.           | 60 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 6N/4                   | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985780000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 41 A, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 29.9 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118370287              |   |
| Qty.           | 60 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 6N/4 BL                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985850000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 41 A, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 29.9 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118370447              |   |
| Qty.           | 60 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 6N/6 BL                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2786890000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 41 A, Pólusszám: 6, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 46.1 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4064675064572              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 6N/7 BL                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2786900000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 41 A, Pólusszám: 7, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 54.2 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4064675064596              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |