

**PWEB-ES-RT-2000/5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A PROCON-WEB beágyazott rendszer a konténer képen, Linuxon vagy Windowson keresztül platformtól függetlenül érhető el.

Az optimális, webalapú HMI megoldás megvalósításához a PROCON-WEB beágyazott rendszer az alábbi funkciókat kínálja.

- Szerepeken és jogosultságokon alapuló felhasználókezelés
- Átfogó riasztás
- előre meghatározott vezérlések, például gombok, csúszkák, szövegmezők vagy képterületek
- hatékony, összetettebb vezérlések, például iframe-ek, grafikonok, táblázatok
- rugalmas szkriptelés a maximális rugalmasság érdekében
- Előzmény funkció az előzmény adatok tárolásához és megjelenítéséhez
- csatlakozás különböző vezérlőrendszereken, például átfogó kommunikációs meghajtó portfolión (OPC-UA, CODESYS meghajtó vagy Modbus) keresztül

**Általános rendelési adatok**

|                |  |
|----------------|--|
| Változat       | Megjelenítő szoftver, Platform a Runtime rendszer számára: Linux, Docker, Windows, Folyamatváltozók száma, max.: 2000, HMI készülék száma, max.: 5 |
| Rendelési szám | <a href="#">2992880000</a>   |
| Típus          | PWEB-ES-RT-2000/5  |
| Qty.           | 1 Darab  |

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

|             |     |
|-------------|-----|
| Nettó tömeg | 0 g |
|-------------|-----|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Nem érintett                  |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Futásidő-jellemzők

|                          |                     |                                       |  |
|--------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|
| HMI készülék száma, max. | 5                   | Az illesztőprogramok legnagyobb száma | 99   |
| Tervezésre jogosult      | PROCON-WEB Designer | Futtatói funkciók                     | Egyszerű és összetett vezérlések, Riasztó, Történet, Felhasználókezelés, Folyamat csatlakozása kommunikációs meghajtókon keresztül |

## Licencinformáció

|                   |                 |                              |                 |
|-------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
| A licenc tartalma | Egyszeri licenc | Licenc típusa                | Szoftver licenc |
| Licencelő         | WIBU Azonosító  | Folyamatváltozók száma, max. | 2000            |

## Rendszerkövetelmények

|                                     |                      |                                      |        |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------|
| Operációs rendszer                  | Linux, Windows, u-OS | Minimális lemezterületre van szükség | 0.1 GB |
| Minimálisan szükséges memória (RAM) | 0.1 GB               |                                      |        |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001416    | ETIM 9.0    | EC001416    |
| ETIM 10.0   | EC001416    | ECLASS 14.0 | 27-24-25-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-25-02 |             |             |