

KT 40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Vágószerszámok mechanikus kilincsműves változatban.
Vörösréz és alumínium vezetők lapításmentes vágásához.
Egyszerű használat az optimális erőkarnak és az átgondolt
tervezésű bütykös mechanizmusnak köszönhetően.

Általános rendelési adatok

Változat	Vágószerszámok
Rendelési szám	2993490000
Típus	KT 40
GTIN (EAN)	4099986874312
Qty.	1 Darab

Technical data

Méretek és tömegek

Mélység	37 mm	Mélység (coll)	1.4567 inch
Magasság	85 mm	Magasság (coll)	3.3464 inch
Szélesség	305 mm	Szélesség (coll)	12.0078 inch
Nettó tömeg	808.72 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Vágószerszámok

Vörösréz szektorkábel	3 x 50 SM	Vörösréz kábel - flexibilis, max. (kcmil)	500 kcmil
Vörösréz kábel - flexibilis, max.	300 mm ²	Vörösréz kábel - többeres, max. (kcmil)	600 kcmil
Vörösréz kábel - többeres, max.	300 mm ²	Vörösréz kábel, max. átmérő	40 mm
Alumínium szektorkábel	4 x 50 SE	Többeres alumínium kábel, max. (kcmil)	500 kcmil
Többeres alumínium kábel, max. (mm ²)	300 mm ²	Többeres alumínium kábel, max. átmérő	40 mm

Besorolások

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		