

**KT 50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Vágószerszámok mechanikus kilincsműves változatban.  
Vörösréz és alumínium vezetők lapításmentes vágásához.  
Egyszerű használat az optimális erőkaroknak és az átgondolt  
tervezésű bütykös mechanizmusnak köszönhetően.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Vágószerszámok
Rendelési szám	<a href="#">2993500000</a>
Típus	KT 50
GTIN (EAN)	4099986874329
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	40 mm	Mélység (coll)	1.5748 inch
Magasság	110 mm	Magasság (coll)	4.3307 inch
Szélesség	345 mm	Szélesség (coll)	13.5826 inch
Nettó tömeg	1205.6 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Vágószerzők

Vörösréz szektorkábel	4 x 70 SM	Vörösréz kábel - flexibilis, max. (kcmil)	800 kcmil
Vörösréz kábel - flexibilis, max.	400 mm <sup>2</sup>	Vörösréz kábel - többeres, max. (kcmil)	800 kcmil
Vörösréz kábel - többeres, max.	400 mm <sup>2</sup>	Vörösréz kábel, max. átmérő	52 mm
Alumínium szektorkábel	4 x 70 SE	Többeres alumínium kábel, max. (kcmil)	800 kcmil
Többeres alumínium kábel, max. (mm <sup>2</sup> )	400 mm <sup>2</sup>	Többeres alumínium kábel, max. átmérő	52 mm

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		