

FMC 5.2/1.5 BR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Általános rendelési adatok**

Változat	Rögzítőláb szerelősínhez, ezüst, Acél
Rendelési szám	2999810000
Típus	FMC 5.2/1.5 BR
GTIN (EAN)	4099986900493
Qty.	50 Darab

FMC 5.2/1.5 BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	2.19 g
-------------	--------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC


Tartósín

Telepítési útmutató	Szegecselt	Alapanyag	Acél
---------------------	------------	-----------	------



Besorolások

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		


Drawings



FMC 5.2/1.0 BR
FMC 5.2/1.5 BR



FMC 5.2/1.0 BR
FMC 5.2/1.5 BR



FMC 5.2/1.5 BR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Acél**

Az acél DIN tartósínek a legelterjedtebb termékek a piacon. A fém DIN tartósínek között ezek a legkevésbé védettek a rövidzárlat ellen, hasonlóan a rozsdamentes acélhoz.

Általános rendelési adatok

Típus	TS 35X15/6X18 2M/ST/ZN	Változat
Rendelési szám	1805980000	Kalapsín, Tartozékok, Acél, galvanizált ónbevonat, passzívált, Szélesség: 2000 mm, Magasság: 35 mm, Mélység: 15 mm
GTIN (EAN)	4032248274536	
Qty.	20 M	