

**HDC 10B ABU EXI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

A kábelek EXI területen történő leválasztásának lehetősége leegyszerűsíti a telepítést és a szervizelést, és jobb előkészítést tesz lehetővé. Az itt bemutatott Rockstar® EXI házak használata a típusjelölés alapján azonosítható.

Ezért a kék szín használata nem szükséges. A házat a kék EXI vezeték teszi teljessé.

**Általános rendelési adatok**

Változat	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 4, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Válaszfalház, Keresztkengyel az alsórészen, Oldalt rögzítő bilincs, nem cserélhető, Standard
Rendelési szám	<a href="#">3001310000</a>
Típus	HDC 10B ABU EXI
GTIN (EAN)	4099986902398
Qty.	1 Darab

## HDC 10B ABU EXI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

## Méretetek és tömegek

Magasság	29.3 mm	Magasság (coll)	1.1535 inch
Szélesség	55 mm	Szélesség (coll)	2.1654 inch
Rögzítési méret - magasság	32 mm	Rögzítési méret - szélesség	83 mm
Nettó tömeg	146 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

## Méretetek

Furat osztás hossz, A2	83 mm	Kábelbevezetés	Nem
C ház szélessége	43 mm	C1 alap szélessége	47 mm
Ház teljes hossza	73 mm	B ház magasság	29.5 mm
B1 alap magasság	5.3 mm		

## Verzió

Tömszelencék száma	0	Felső rész/alsó rész/fedél	alsó rész
Fedél	burkolat nélkül	Oldalsó kábelbevezetések száma	0
Csatlakozás típusa	PUSH IN	Ház kivitele	Válaszfalház
Rögzítőrendszer kivitele	Keresztkengyel az alsórészen, Oldalt rögzítő bilincs, nem cserélhető	Kivitel	Standard
Telepítési szerkezeti méret	4	Kábelbevezetés	Nem
Típus	Válaszfal (átvezető)	Szorító változat	Oldalt rögzítő bilincs
Tömítés	NBR	Szín (RAL)	RAL 7035
BG	4	Suitable for ModuPlug®	Igen

## Általános adatok

Ház fő anyaga	alumínium présöntvény	Felületi minőség	Porbevonatos
Védelmi osztály	IP65, bedugva	ENT házak	Nem
Rögzítőelem anyaga	Nemesacél, rozsdamentes	Robbanás elleni védelem típusa	II 2G Ex ib IIC T6 Gb

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

## HDC 10B ABU EXI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Kloroprén tömítőanyag, -40 °C - +70 °C




Poliamid kábelcsavarzatok, amelyek alkalmasak az Ex e (fokozott biztonság) és Ex i (belső biztonság) robbanásveszélyes zónákban való használatra. A Weidmüller korlátozások nélküli termékcsaládot kínál, és a szabványoknak való megfelelés mellett a kábelcsavarzat 4/7 joule-os megnövelt ütésállóságával és a korlátozás nélküli, akár -60°C-ig terjedő hőmérséklet-tartományával tűnik ki. Az aktuális szabvány és az EN 60079-0 irányelv szerint tesztelve, ATEX és IECEx tanúsítvánnyal rendelkeznek.

## Általános rendelési adatok

Típus	VG M25 EXI 12-17 CR7J G4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2722270000</a>	VG Exi 7J (Ex műanyag tömszelence 7J Exi), Tömszelencék, egyenes, M 25, 10 mm, OD min. 12 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Poliamid 6
GTIN (EAN)	4050118821505	
Qty.	50 ST	
Típus	VG M25 EXI 14-18 CR7J G4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2722280000</a>	VG Exi 7J (Ex műanyag tömszelence 7J Exi), Tömszelencék, egyenes, M 25, 10 mm, OD min. 14 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Poliamid 6
GTIN (EAN)	4050118821512	
Qty.	25 ST	

## 4-es méret



A kábelek EXI területen történő leválasztásának lehetősége leegyszerűsíti a telepítést és a szervizelést, és jobb előkészítést tesz lehetővé. Az itt bemutatott Rockstar® EXI betétek PUSH IN csatlakozókkal vannak felszerelve, ezért rendkívül könnyen csatlakoztathatók. A típusjelölésük alapján azonosíthatók.

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC HE 10 FP EXI	Változat
Rendelési szám	<a href="#">3001220000</a>	, Hüvely, 500 V, 5 A, Pólusszám: 10, PUSH IN, Telepítési szerkezeti méret: 4
GTIN (EAN)	4099986902329	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC HE 10 MP EXI	Változat
Rendelési szám	<a href="#">3001230000</a>	, Dugó, 500 V, 5 A, Pólusszám: 10, PUSH IN, Telepítési szerkezeti méret: 4
GTIN (EAN)	4099986902336	
Qty.	1 ST	