

**HDC 10B TOBU 1M25G EXI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kábelek EXI területen történő leválasztásának lehetősége leegyszerűsíti a telepítést és a szervizelést, és jobb előkészítést tesz lehetővé. Az itt bemutatott Rockstar® EXI házak használata a típusjelölés alapján azonosítható.

Ezért a kék szín használata nem szükséges. A házat a kék EXI vezeték teszi teljessé.

**Általános rendelési adatok**

Változat	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 4, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25
Rendelési szám	<a href="#">3001390000</a>
Típus	HDC 10B TOBU 1M25G EXI
GTIN (EAN)	4099986902459
Qty.	1 Darab

## HDC 10B TOBU 1M25G EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méreték és tömegek

Mélység	73 mm	Mélység (coll)	2.874 inch
Magasság	52 mm	Magasság (coll)	2.0472 inch
Szélesség	58.5 mm	Szélesség (coll)	2.3031 inch
Nettó tömeg	140 g		

## Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül  
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Méreték

Kábelbevezetés	menetes	C ház szélessége	43 mm
Ház teljes hossza	73 mm	B ház magasság	52 mm

## Verzió

Tömszelencék száma	0	Kábelbevezetések mérete	M 25
Felső rész/alsó rész/fedél	felső rész	Fedél	burkolat nélkül
Meghúzási nyomaték	1.2 Nm	Felső kábelbevezetések száma	1
Oldalsó kábelbevezetések száma	0	Ház kivitele	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház
Rögzítőrendszer kivitele	Keresztkegyel az alsórészen	Kivitel	Standard
Telepítési szerkezeti méret	4	Kábelbevezetés	menetes
Típus	Dugó	Szorító változat	Oldalt rögzítő bilincs
Tömítés	NBR	Belső menet	M 25
Szín (RAL)	RAL 7035	BG	4
Suitable for ModuPlug®	Nem		

## Általános adatok

Meghúzási nyomaték	1.2 Nm	Ház fő anyaga	alumínium présöntvény
Felületi minőség	Porbevonatos	Védelmi osztály	IP65, bedugva
ENT házak	Nem	Rögzítőelem anyaga	Nemesacél, rozsdamentes
Robbanás elleni védelem típusa	II 2G Ex ib IIC T6 Gb		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

## HDC 10B TOBU 1M25G EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Kloroprén tömítőanyag, -40 °C - +70 °C




Poliamid kábelcsavarzatok, amelyek alkalmasak az Ex e (fokozott biztonság) és Ex i (belső biztonság) robbanásveszélyes zónákban való használatra. A Weidmüller korlátozások nélküli termékcsaládot kínál, és a szabványoknak való megfelelés mellett a kábelcsavarzat 4/7 joule-os megnövelt ütésállóságával és a korlátozás nélküli, akár -60°C-ig terjedő hőmérséklet-tartományával tűnik ki. Az aktuális szabvány és az EN 60079-0 irányelv szerint tesztelve, ATEX és IECEx tanúsítvánnyal rendelkeznek.

## Általános rendelési adatok

Típus	VG M25 EXI 12-17 CR7J G4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2722270000</a>	VG Exi 7J (Ex műanyag tömszelence 7J Exi), Tömszelencék, egyenes, M 25, 10 mm, OD min. 12 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Poliamid 6
GTIN (EAN)	4050118821505	
Qty.	50 ST	
Típus	VG M25 EXI 14-18 CR7J G4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2722280000</a>	VG Exi 7J (Ex műanyag tömszelence 7J Exi), Tömszelencék, egyenes, M 25, 10 mm, OD min. 14 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Poliamid 6
GTIN (EAN)	4050118821512	
Qty.	25 ST	

## 4-es méret



A kábelek EXI területen történő leválasztásának lehetősége leegyszerűsíti a telepítést és a szervizelést, és jobb előkészítést tesz lehetővé. Az itt bemutatott Rockstar® EXI betétek PUSH IN csatlakozókkal vannak felszerelve, ezért rendkívül könnyen csatlakoztathatók. A típusjelölésük alapján azonosíthatók.

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC HE 10 FP EXI	Változat
Rendelési szám	<a href="#">3001220000</a>	, Hüvely, 500 V, 5 A, Pólusszám: 10, PUSH IN, Telepítési szerkezeti méret: 4
GTIN (EAN)	4099986902329	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC HE 10 MP EXI	Változat
Rendelési szám	<a href="#">3001230000</a>	, Dugó, 500 V, 5 A, Pólusszám: 10, PUSH IN, Telepítési szerkezeti méret: 4
GTIN (EAN)	4099986902336	
Qty.	1 ST	