

## CMA-A20-50-1A-3-1VA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## Dugaszolható áramváltók

A dugaszolható áram transzformátorokat ott használják, ahol akár 5000 A áramerősséget kell mérni és feldolgozni. Dugaszolható áramváltóink másodlagos áramforrásként 1 vagy 5 A-t biztosítanak. A Weidmüller kompakt, alacsony teljesítményű áramváltókat is kínál, amelyek akár 600 A áramot képesek átalakítani 333 mV feszültséggé.

## Általános rendelési adatok

Változat	Primer áram: 50 A, Szekunder áram, max.: 1 A, Terhelés: 1 VA, Tűrésosztály: 3
Rendelési szám	<a href="#">3008200000</a>
Típus	CMA-A20-50-1A-3-1VA
GTIN (EAN)	4099986909458
Qty.	1 Darab
Gyártó	ENTES Elektronik

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méreték és tömegek

Mélység	57 mm	Mélység (coll)	2.2441 inch
Magasság	65 mm	Magasság (coll)	2.5591 inch
Szélesség	47 mm	Szélesség (coll)	1.8504 inch
Nettó tömeg	250 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet Üzemi hőmérséklet -5 °C...40 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül  
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Electrical attributes

Tűrésosztály 3 Szekunder áram 0...1 A  
Terhelés 1 VA Primer áram 50 A

## Technical properties

Védelmi osztály IP20 Termikus névleges folytonos áram 1,2 x Irated  
Névleges frekvencia 50 / 60 Hz Itermikus

## Szigetelések koordinálása

Tűrésosztály 3 Szigetelési feszültség 3 kV / 1 perc

## Besorolások

ETIM 8.0 EC002048 ETIM 9.0 EC002048  
ETIM 10.0 EC002048 ECLASS 14.0 27-21-09-02  
ECLASS 15.0 27-21-09-02

CMA-A20-50-1A-3-1VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com

