

CMA-A20-75-1A-1-1,5VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Dugaszolható áramváltók

A dugaszolható áram transzformátorokat ott használják, ahol akár 5000 A áramerősséget kell mérni és feldolgozni. Dugaszolható áramváltóink másodlagos áramforrásként 1 vagy 5 A-t biztosítanak. A Weidmüller kompakt, alacsony teljesítményű áramváltókat is kínál, amelyek akár 600 A áramot képesek átalakítani 333 mV feszültséggé.

Általános rendelési adatok

Változat	Primer áram: 75 A, Szekunder áram, max.: 1 A, Terhelés: 1.5 VA, Tűrésosztály: 1
Rendelési szám	3008220000
Típus	CMA-A20-75-1A-1-1,5VA
GTIN (EAN)	4099986909472
Qty.	1 Darab
Gyártó	ENTES Elektronik

CMA-A20-75-1A-1-1,5VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méreték és tömegek

Mélység	57 mm	Mélység (coll)	2.2441 inch
Magasság	65 mm	Magasság (coll)	2.5591 inch
Szélesség	47 mm	Szélesség (coll)	1.8504 inch
Nettó tömeg	250 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-5 °C...40 °C
----------------------	-------------------	---------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Electrical attributes

Tűrésosztály	1	Szekunder áram	0...1 A
Terhelés	1.5 VA	Primer áram	75 A

Technical properties

Védelmi osztály	IP20	Termikus névleges folytonos áram Itermikus	1,2 x Irated
Névleges frekvencia	50 / 60 Hz		

Szigetelések koordinálása

Tűrésosztály	1	Szigetelési feszültség	3 kV / 1 perc
--------------	---	------------------------	---------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

CMA-A20-75-1A-1-1,5VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

