

CMA-A30-250-1A-0,5-5VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Dugaszolható áramváltók

A dugaszolható áram transzformátorokat ott használják, ahol akár 5000 A áramerősséget kell mérni és feldolgozni. Dugaszolható áramváltóink másodlagos áramforrásként 1 vagy 5 A-t biztosítanak. A Weidmüller kompakt, alacsony teljesítményű áramváltókat is kínál, amelyek akár 600 A áramot képesek átalakítani 333 mV feszültséggé.

Általános rendelési adatok

Változat	Primer áram: 250 A, Szekunder áram, max.: 1 A, Terhelés: 5 VA, Túrészostály: 0,5
Rendelési szám	3008270000
Típus	CMA-A30-250-1A-0,5-5VA
GTIN (EAN)	4099986909526
Qty.	1 Darab
Gyártó	ENTES Elektronik

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretetek és tömegek

Mélység	45 mm	Mélység (coll)	1.7716 inch
Magasság	78 mm	Magasság (coll)	3.0709 inch
Szélesség	67 mm	Szélesség (coll)	2.6378 inch
Nettó tömeg	250 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet Üzemi hőmérséklet -5 °C...40 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Electrical attributes

Tűrésosztály 0,5 Szekunder áram 0...1 A
Terhelés 5 VA Primer áram 250 A

Technical properties

Védelmi osztály IP20 Termikus névleges folytonos áram 1,2 x Irated
Névleges frekvencia 50 / 60 Hz Itermikus

Szigetelések koordinálása

Tűrésosztály 0,5 Szigetelési feszültség 3 kV / 1 perc

Besorolások

ETIM 8.0 EC002048 ETIM 9.0 EC002048
ETIM 10.0 EC002048 ECLASS 14.0 27-21-09-02
ECLASS 15.0 27-21-09-02

CMA-A30-250-1A-0,5-5VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com

