

SK RT SAKS3 Z**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A SIHA biztosítótartó gyorsan át tudja változtatni a bontókapcsot biztosítós kapoccsá: egyszerűen távolítsa el a leválasztó kart, és csatlakoztassa a biztosíték egységet.

Általános rendelési adatok

Változat	Csavaros zárósapka (kapocs)
Rendelési szám	3008760000
Típus	SK RT SAKS3 Z
GTIN (EAN)	4032248050369
Qty.	625 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Magasság	22.5 mm	Magasság (coll)	0.8858 inch
Szélesség	11.5 mm	Szélesség (coll)	0.4528 inch
Nettó tömeg	5.65 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-60 °C...85 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet, min.	-60 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet, max.	130 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2271d192-8075-4357-bb89-e898588622a3

Anyag adatok

Alapanyag	PA	Szín	piros
-----------	----	------	-------

Kiegészítő műszaki adatok

Rögzítés típusa	becsavart állapotban	Felszerelés típusa	becsavart állapotban
-----------------	----------------------	--------------------	----------------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		