

SK SW SAKS3 GZ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A SIHA biztosítótartó gyorsan át tudja változtatni a bontókapcsot biztosítós kapoccsá: egyszerűen távolítsa el a leválasztó kart, és csatlakoztassa a biztosíték egységet.

Általános rendelési adatok

Változat	Csavaros zárósapka (kapocs)
Rendelési szám	3008770000
Típus	SK SW SAKS3 GZ
GTIN (EAN)	4032248012213
Qty.	625 Darab

SK SW SAKS3 GZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

Magasság	22.5 mm	Magasság (coll)	0.8858 inch
Szélesség	11.5 mm	Szélesség (coll)	0.4528 inch
Nettó tömeg	4.03 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-60 °C...85 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-60 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	130 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2271d192-8075-4357-bb89-e898588622a3

Anyag adatok

Alapanyag	PA	Szín	fekete
-----------	----	------	--------

Kiegészítő műszaki adatok

Rögzítés típusa	becsavart állapotban	Felszerelés típusa	becsavart állapotban
-----------------	----------------------	--------------------	----------------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		