


IE-C6OP8LB030CN40N40-B-K4KV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Product image**

Összeszerelt kábelek 2 db RJ45 érintkezővel, amelyek ideálisak az intelligens mérési alkalmazásokhoz, különböző színekkel, a DIN VDE 0603-100 szabványnak megfelelően. Rövid csatlakozók és kábelek kis hajlási sugárral szűk terekhez, körkörös szigeteléssel ellátott csatlakozóház, amely IP30 védelmi osztályt tesz lehetővé párosított állapotban.

Általános rendelési adatok

Változat	Patchkábel, RJ45 IP30 (csatlakoztatott), RJ45 IP30 (csatlakoztatott), Cat. 6, LSZH, 0.3 m, , egyenes, 4 kV
Rendelési szám	3009490003
Típus	IE-C6OP8LB030CN40N40-B-K4KV
GTIN (EAN)	4099986912946
Qty.	1 Darab

IE-C6OP8LB030CN40N40-B-K4KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Hossz	0.3 m	Hossz, inch	11.811 inch
Nettó tömeg	25 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet		Üzemi hőmérséklet	-20 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet	0 °C...50 °C		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 60603-7-51
----------------------	----------------

Villamos tulajdonságok

Üzemi feszültség	30 V	PoE / PoE+	IEEE 802.3bt szerint
------------------	------	------------	----------------------

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 60603-7-51	Alkalmazásfüggő kommunikációs kábeles berendezések	VDE-AR-N 4100:2019-04
----------------------	----------------	--	-----------------------

Dugó

Csatlakozó, jobb	RJ45, IP30 (csatlakoztatott), dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, árnyékolt	Csatlakozó, bal	RJ45, IP30 (csatlakoztatott), dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, árnyékolt
------------------	--	-----------------	--

Dugó, bal

Csatlakozó, bal	RJ45, IP30 (csatlakoztatott), dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, árnyékolt
-----------------	--

Dugó, jobb

Csatlakozó, jobb	RJ45, IP30 (csatlakoztatott), dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, árnyékolt
------------------	--

Kábel elektromos tulajdonságai

Névleges feszültség (DC)	30 V	Névleges lökőfeszültség	4 kV
Üzemi feszültség	30 V	Kategória	Cat. 6

IE-C6OP8LB030CN40N40-B-K4KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

Olajokkal szembeni ellenállás	No	Szín	kék
Halogén	halogénmentes	Lángterjedéssel szembeni ellenállás	in accordance with IEC 60332-1-2

Kábel szerkezet

Köpeny színe	kék	Keresztmetszet	4*2*AWG 32/7 / 4*2*0,0320 mm ²
Árnyékolás	SF/UTP	Vezetékek száma	8
Szigetelés keresztmetszete	0.68 mm	Szigetelés	PE
Köpenyátmérő, max.	4.1 mm	Köpenyátmérő, min.	3.9 mm
Köpeny anyaga	LSZH	Kábelek elrendezése	Dupla szigetelés VDE 0603-100 szerint
Színkód gyűű	fehér / kék, fehér / narancssárga, fehér / zöld, white / brown	Komplett árnyékolás	Vörösréz drótból készült árnyékoló fonat, Alumínium fólia

Besorolások

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		