


**IE-C6OP8LO015CN40N40-O-K4KV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Összeszerelt kábelek 2 db RJ45 érintkezővel, amelyek ideálisak az intelligens mérési alkalmazásokhoz, különböző színekkel, a DIN VDE 0603-100 szabványnak megfelelően. Rövid csatlakozók és kábelek kis hajlási sugárral szűk terekhez, körkörös szigeteléssel ellátott csatlakozóház, amely IP30 védelmi osztályt tesz lehetővé párosított állapotban.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Patchkábel, RJ45 IP30 (csatlakoztatott), RJ45 IP30 (csatlakoztatott), Cat. 6, LSZH, 0.15 m, , egyenes, 4 kV
Rendelési szám	<a href="#">3009630000</a>
Típus	IE-C6OP8LO015CN40N40-O-K4KV
GTIN (EAN)	4099986913011
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

## Méreték és tömegek

Hossz	0.15 m	Hossz, inch	5.9055 inch
Nettó tömeg	19 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet		Üzemi hőmérséklet	-20 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet	0 °C...50 °C		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Szabványok

Csatlakozó, standard IEC 60603-7-51

## Villamos tulajdonságok

Üzemi feszültség	30 V	PoE / PoE+	IEEE 802.3bt szerint
------------------	------	------------	----------------------

## Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 60603-7-51	Alkalmazásfüggő kommunikációs kábeles berendezések	VDE-AR-N 4100:2019-04
----------------------	----------------	--	-----------------------

## Dugó

Csatlakozó, jobb	RJ45, IP30 (csatlakoztatott), dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, árnyékolt	Csatlakozó, bal	RJ45, IP30 (csatlakoztatott), dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, árnyékolt
------------------	--	-----------------	--

## Dugó, bal

Csatlakozó, bal	RJ45, IP30 (csatlakoztatott), dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, árnyékolt
-----------------	--

## Dugó, jobb

Csatlakozó, jobb	RJ45, IP30 (csatlakoztatott), dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, árnyékolt
------------------	--

## Kábel elektromos tulajdonságai

Névleges feszültség (DC)	30 V	Névleges lökőfeszültség	4 kV
Üzemi feszültség	30 V	Kategória	Cat. 6
Jelterjedési idő	5.1 ns/m		

## IE-C6OP8LO015CN40N40-O-K4KV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

Olajokkal szembeni ellenállás	No	Szín	narancssárga
Halogén	halogénmentes	Lángterjedéssel szembeni ellenállás	in accordance with IEC 60332-1-2

## Kábel szerkezet

Köpeny színe	narancssárga	Keresztmetszet	4*2*AWG 32/7 / 4*2*0,0320 mm <sup>2</sup>
Árnyékolás	SF/UTP	Vezetékek száma	8
Szigetelés keresztmetszete	0.68 mm	Szigetelés	PE
Köpenyátmérő, max.	4.1 mm	Köpenyátmérő, min.	3.9 mm
Köpeny anyaga	LSZH	Kábelek elrendezése	Dupla szigetelés VDE 0603-100 szerint
Színkód gyűrű	fehér / kék, fehér / narancssárga, fehér / zöld, white / brown	Komplett árnyékolás	Vörösréz drótból készült árnyékoló fonat, Alumínium fólia

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		