


CB-DT 98/2.5 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Érzékelhető jelölési megoldásainkkal élelmiszeripari és italgyártási megrendelőinket támogatjuk a HACCP szigorú előírásainak teljesítésében. A fémszűrőknek köszönhetően az érzékelhető kábelkötőinket fémezékelőkkel és röntgen-érzékelőkkel megbízhatóan lehet detektálni. Az azonosítás a minimálisra csökkenti az élelmiszeripari gyártás szennyeződési kockázatát. A MultiCard jellemzői, pl. a korrózióállóság, maximális biztonságot kínálnak. Akkreditált laboratóriumunkban rendszeresen ellenőrizzük és igazoljuk a biztonsági jellemzőket. Élelmiszerrel való közvetlen érintkezésre nem alkalmas.

- Fém- és röntgenes detektorral érzékelhető
- A kék színről vizuálisan felismerhető
- Korrózióálló fémszűrő

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	3012620000
Típus	CB-DT 98/2.5 BL
GTIN (EAN)	4099986921863
Qty.	100 Darab

CB-DT 98/2.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	1 mm	Mélység (coll)	0.0394 inch
Magasság	98 mm	Magasság (coll)	3.8583 inch
Szélesség	2.5 mm	Szélesség (coll)	0.0984 inch
Nettó tömeg	1 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Szerelőanyagok

UV-álló	Nem	Újra megnyitáshoz	Nem
UL 94 éghetőségi osztály	HB, UL 94	Halogén	Nem
Alapanyag	PA 6.6	Szakítószilárdság	80 N
Kötegelési átmérő, max.	21 mm	Szakítószilárdság	18 lbf
Detektálható a Rodotest-nek megfelelően	4.7 mm Al	Kötegelési átmérő, min.	1 mm

Besorolások

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

Drawings

