


**CB-DT 365/7.5 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Érzékelhető jelölési megoldásainkkal élelmiszeripari és italgyártási megrendelőinket támogatjuk a HACCP szigorú előírásainak teljesítésében. A fémszűrőnek köszönhetően az érzékelhető kábelkötőinket fémerzékelőkkel és röntgen-érzékelőkkel megbízhatóan lehet detektálni. Az azonosítás a minimálisra csökkenti az élelmiszeripari gyártás szennyeződési kockázatát. A MultiCard jellemzői, pl. a korrózióállóság, maximális biztonságot kínálnak. Akkreditált laboratóriumunkban rendszeresen ellenőrizzük és igazoljuk a biztonsági jellemzőket. Élelmiszerrel való közvetlen érintkezésre nem alkalmas.

- Fém- és röntgenes detektorral érzékelhető
- A kék színről vizuálisan felismerhető
- Korrózióálló fémszűrő

**Általános rendelési adatok**

Rendelési szám	3012740000
Típus	<a href="#">CB-DT 365/7.5 BL</a>
GTIN (EAN)	4099986921924
Qty.	100 Darab

**CB-DT 365/7.5 BL**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**Technical data**
**Tanúsítványok**

ROHS	Megfelel
------	----------

**Méreték és tömegek**

Mélység	1 mm	Mélység (coll)	0.0394 inch
Magasság	365 mm	Magasság (coll)	14.3701 inch
Szélesség	7.5 mm	Szélesség (coll)	0.2953 inch
Nettó tömeg	1 g		

**Termékek környezetvédelmi megfelelősége**

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

**Szerelőanyagok**

UV-álló	Nem	Újra megnyitáshoz	Nem
UL 94 éghetőségi osztály	UL 94, HB	Halogén	Nem
Alapanyag	PA 6.6	Szakítószilárdság	540 N
Kötegelési átmérő, max.	100 mm	Szakítószilárdság	121 lbf
Detektálható a Rodotest-nek megfelelően	4.7 mm Al	Kötegelési átmérő, min.	8 mm

**Besorolások**

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

**Drawings**

