

**PV XSTU04 BUOWM4C-C250****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A hosszabbító kábel a fotovoltaikus rendszer több elemének csatlakoztatására szolgál, például a PV-panelek, az inverterek és a túlfeszültség-védelem közötti kapcsolat létrehozásakor. A kábelek különböző csatlakozási változatokban kaphatók.

**Általános rendelési adatok**

|                |  |
|----------------|--|
| Változat       | Fotovoltaikus egységek, Y-csatlakozó, Cable end open |
| Rendelési szám | <a href="#">3018440250</a>                           |
| Típus          | PV XSTU04 BUOWM4C-C250                               |
| GTIN (EAN)     | 4099986930346  |
| Qty.           | 1 Darab  |

## PV XSTU04 BUOWM4C-C250

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|             |        |
|-------------|--------|
| Nettó tömeg | 1000 g |
|-------------|--------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|  |                      |
|--|----------------------|
| RoHS megfelelési állapot                 | Megfelel, kivétellel |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c                   |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1       |

## PV kábelkötegelés

|                        |                            |                   |      |
|------------------------|----------------------------|-------------------|------|
| PV kábeles változat    | Kábel oldala               | bal               |      |
|                        | Szám                       | 1                 |      |
|                        | Kábelhossz                 | 2500 mm           |      |
|                        | Kábel színe                | fekete            |      |
|                        | Kábel keresztmetszete      | 4 mm <sup>2</sup> |      |
|                        | Inline biztosíték beépítve | Nem               |      |
|                        | Kábelvég típusa [In-Block] | szabad vezetékvég |      |
|                        | Csatlakozó változat        | WM4 C             |      |
|                        | Dugaszoló érintkező típusa | aljzat            |      |
| Névleges DC feszültség | 1500 V                     | Kábel oldala      | jobb |

## Elektromos jellemzők

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Névleges DC feszültség | 1500 V |
|------------------------|--------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001576    | ETIM 9.0    | EC001576    |
| ETIM 10.0   | EC001576    | ECLASS 14.0 | 27-06-04-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-04-02 |             |             |