

W2C 4 DTCA BK STB


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A feldolgozóipari automatizálás rugalmas megoldásokat kíván az összetett gyártási folyamatokhoz. A kapcsolási rajzai sem kevésbé összetettek, és gyakran változnak még a befejezés előtt röviddel is. A DCS jelrendező sorkapcsok új kínálatával megoldást találhat ezekre a kihívásokra. Még az „utolsó percben végzett változtatás” is kivitelezhető anélkül, hogy módosítani kellene a már elvégzett vezetékezésen. A sorkapcsok egyszerű, kétszintű elrendezésének köszönhetően, a négy alapfunkcióval (folytonosság, leválasztás, biztosíték, földelés) maximális rugalmasságot érhet el, ha a terepi huzalozással rendelkező eszközeit csatlakoztatja. Emellett más alternatívákat is kínálunk az árnyékoló és a PE csatlakoztatására a potenciálmentes árnyékolási koncepcióhoz.

Általános rendelési adatok

Változat	Mérő-bontó sorkapocs, Csavaros csatlakozás, fekete, 4 mm ² , 20 A, 500 V, Csatlakozások száma: 2, Szintek száma: 1
Rendelési szám	3019260000
Típus	W2C 4 DTCA BK STB
GTIN (EAN)	4099986930568
Qty.	50 Darab

W2C 4 DTCA BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	75 mm	Mélység (coll)	2.9527 inch
Magasság	60 mm	Magasság (coll)	2.3622 inch
Szélesség	6.1 mm	Szélesség (coll)	0.2402 inch
Nettó tömeg	19.87 g		

Hőmérséklet

Tárolási hőmérséklet	0.5 °C...0.8 °C	Ambient temperature	-60 °C...85 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-60 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	130 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	71bca7a4-d3a0-4004-a59e-223f1cfa650d

Anyag adatok

Alapanyag	Wemid	Szín	fekete
A működési elemek színe	narancssárga	UL 94 éghetőségi osztály	V-0

Rendszer specifikációk

Véglap szükséges	Igen	Potenciálok száma	1
Szintek száma	1	Rögzítési pontok száma szintenként	2
Potenciálok száma szintenként	1	Keresztkötött szintek belül	Nem
Tartósín	TS 35	N funkció	Nem
PE működés	Nem	PEN funkció	Nem

Kiegészítő műszaki adatok

Nyitott oldala	jobb	Felpattintható	Igen
Rögzítés típusa	TS 35	Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem
Felszerelés típusa	TS 35		

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet	4 mm ²	Névleges feszültség	500 V
Névleges áram	20 A	Áram maximum vezetékknál	20 A
Szabványok	IEC 60947-7-1	Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint	3 mΩ
Névleges lökőfeszültség	6 kV	Túlfeszültség kategória	III
Szennyezés súlyossága	3		

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Mérőeszköz, IEC 60947-1	A3	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 10
Csatlakozási irány	oldalt	Csupaszolási hossz	8 mm

W2C 4 DTCA BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Csatlakozás típusa 2	Csavaros csatlakozás
Csatlakozások száma	2
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0.25 mm ²
Kés mérete	0,6 x 3,5 mm
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max.	4 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.	4 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	6 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.	6 mm ²
Iker érvéghüvelyek, max.	1.5 mm ²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás	6 mm ²
Finomsodratú, max. (névleges csatlakozás)	6 mm ²


Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	6 mm ²
Biztosítócsavar	M 3
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 24
Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min.	0.25 mm ²
Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.	0.25 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0.25 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.	0.25 mm ²
Iker-érvéghüvelyek, min.	0.5 mm ²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás	0.25 mm ²
Finomsodratú, min. (névleges csatlakozás)	0.25 mm ²

Általános

Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 10	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 24
Szabványok	IEC 60947-7-1	Tartósín	TS 35

Besorolások

ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ETIM 10.0	EC000902	ECLASS 14.0	27-25-01-09
ECLASS 15.0	27-25-01-09		



W2C 4 DTCA BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Keresztösszekötők



A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfóliónk moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

Általános rendelési adatok

Típus	ZQV 4N/10	Változat
Rendelési szám	1528090000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 58.7 mm
GTIN (EAN)	4050118332896	
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 4N/10 BK	Változat
Rendelési szám	2810830000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fekete, 32 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 58.7 mm
GTIN (EAN)	4064675283447	
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 4N/10 BL	Változat
Rendelési szám	1528230000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 58.7 mm
GTIN (EAN)	4050118333138	
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 4N/10 RD	Változat
Rendelési szám	2460740000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 58.7 mm
GTIN (EAN)	4050118476163	
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 4N/10 WT	Változat
Rendelési szám	2831790000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fehér, 32 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 58.7 mm
GTIN (EAN)	4064675417026	
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 4N/2	Változat
Rendelési szám	1527930000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9.9 mm
GTIN (EAN)	4050118332766	
Qty.	60 ST	
Típus	ZQV 4N/2 BK	Változat
Rendelési szám	2810840000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fekete, 32 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9.9 mm
GTIN (EAN)	4064675283454	
Qty.	60 ST	
Típus	ZQV 4N/2 BL	Változat
Rendelési szám	1528040000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9.9 mm
GTIN (EAN)	4050118332773	
Qty.	60 ST	

W2C 4 DTCA BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	ZQV 4N/2 RD	Változat
Rendelési szám	2460450000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 2,
GTIN (EAN)	4050118476149	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9.9 mm
Qty.	60 ST	
Típus	ZQV 4N/2 WT	Változat
Rendelési szám	2831800000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fehér, 32 A, Pólusszám: 20,
GTIN (EAN)	4064675417033	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 119.7 mm
Qty.	60 ST	
Típus	ZQV 4N/20	Változat
Rendelési szám	2883800000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4064675848769	20, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 27.95 mm
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 4N/20 BK	Változat
Rendelési szám	2810870000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fekete, 32 A, Pólusszám: 20,
GTIN (EAN)	4064675283485	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 27.95 mm
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 4N/20 BL	Változat
Rendelési szám	2810850000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 10,
GTIN (EAN)	4064675283461	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 119.7 mm
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 4N/20 RD	Változat
Rendelési szám	2810860000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 20,
GTIN (EAN)	4064675283478	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 27.95 mm
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 4N/3	Változat
Rendelési szám	1527940000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4050118332865	3, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm
Qty.	60 ST	
Típus	ZQV 4N/3 BK	Változat
Rendelési szám	2810880000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fekete, 32 A, Pólusszám: 3,
GTIN (EAN)	4064675283492	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 27.95 mm
Qty.	60 ST	
Típus	ZQV 4N/3 BL	Változat
Rendelési szám	1528080000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 3, Raszter
GTIN (EAN)	4050118333008	mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm
Qty.	60 ST	
Típus	ZQV 4N/3 RD	Változat
Rendelési szám	2460810000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 3,
GTIN (EAN)	4050118476231	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm
Qty.	60 ST	

W2C 4 DTCA BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	ZQV 4N/3 WT	Változat
Rendelési szám	2831810000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fehér, 32 A, Pólusszám: 41, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 247.8 mm
GTIN (EAN)	4064675417040	
Qty.	60 ST	
Típus	ZQV 4N/30	Változat
Rendelési szám	2561580000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: 30, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 181.7 mm
GTIN (EAN)	4050118570113	
Qty.	5 ST	
Típus	ZQV 4N/30 BL	Változat
Rendelési szám	2561610000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 30, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 181.7 mm
GTIN (EAN)	4050118569971	
Qty.	5 ST	
Típus	ZQV 4N/30 RD	Változat
Rendelési szám	2561600000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 30, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 181.7 mm
GTIN (EAN)	4050118569964	
Qty.	5 ST	
Típus	ZQV 4N/32	Változat
Rendelési szám	2561670000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: 32, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 193.9 mm
GTIN (EAN)	4050118570175	
Qty.	5 ST	
Típus	ZQV 4N/4	Változat
Rendelési szám	1527970000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 22.1 mm
GTIN (EAN)	4050118332889	
Qty.	60 ST	
Típus	ZQV 4N/4 BK	Változat
Rendelési szám	2810890000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fekete, 32 A, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 27.95 mm
GTIN (EAN)	4064675283607	
Qty.	60 ST	
Típus	ZQV 4N/4 BL	Változat
Rendelési szám	1528120000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 22.1 mm
GTIN (EAN)	4050118332872	
Qty.	60 ST	
Típus	ZQV 4N/4 RD	Változat
Rendelési szám	2460800000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 22.1 mm
GTIN (EAN)	4050118476224	
Qty.	60 ST	
Típus	ZQV 4N/4 WT	Változat
Rendelési szám	2831820000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fehér, 32 A, Pólusszám: 20, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 119.7 mm
GTIN (EAN)	4064675417057	
Qty.	60 ST	

W2C 4 DTCA BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	ZQV 4N/41	Változat
Rendelési szám	2883810000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: 41, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 253.9 mm
GTIN (EAN)	4064675848844	
Qty.	10 ST	
Típus	ZQV 4N/41 BK	Változat
Rendelési szám	2831890000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fekete, 32 A, Pólusszám: 41, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 253.9 mm
GTIN (EAN)	4064675417125	
Qty.	10 ST	
Típus	ZQV 4N/41 BL	Változat
Rendelési szám	2883820000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 41, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 253.9 mm
GTIN (EAN)	4064675848851	
Qty.	10 ST	
Típus	ZQV 4N/41 RD	Változat
Rendelési szám	2883840000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 41, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 253.9 mm
GTIN (EAN)	4064675848868	
Qty.	10 ST	
Típus	ZQV 4N/5	Változat
Rendelési szám	1527980000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: 5, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.2 mm
GTIN (EAN)	4050118332759	
Qty.	60 ST	
Típus	ZQV 4N/5 BK	Változat
Rendelési szám	2810900000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fekete, 32 A, Pólusszám: 5, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 27.95 mm
GTIN (EAN)	4064675283614	
Qty.	60 ST	
Típus	ZQV 4N/5 BL	Változat
Rendelési szám	1528140000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 5, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.2 mm
GTIN (EAN)	4050118333015	
Qty.	60 ST	
Típus	ZQV 4N/5 RD	Változat
Rendelési szám	2460790000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 5, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.2 mm
GTIN (EAN)	4050118476217	
Qty.	60 ST	
Típus	ZQV 4N/5 WT	Változat
Rendelési szám	2831830000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fehér, 32 A, Pólusszám: 41, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 247.8 mm
GTIN (EAN)	4064675417064	
Qty.	60 ST	
Típus	ZQV 4N/50	Változat
Rendelési szám	1528130000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: 50, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 303.7 mm
GTIN (EAN)	4050118332902	
Qty.	5 ST	

W2C 4 DTCA BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	ZQV 4N/50 BL	Változat
Rendelési szám	1528240000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 50,
GTIN (EAN)	4050118333121	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 303.7 mm
Qty.	5 ST	
Típus	ZQV 4N/50 RD	Változat
Rendelési szám	2460730000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 50,
GTIN (EAN)	4050118476156	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 303.7 mm
Qty.	5 ST	
Típus	ZQV 4N/6	Változat
Rendelési szám	1527990000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4050118332919	6, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 34.3 mm
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 4N/6 BK	Változat
Rendelési szám	2810910000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fekete, 32 A, Pólusszám: 6,
GTIN (EAN)	4064675283621	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 27.95 mm
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 4N/6 BL	Változat
Rendelési szám	1528170000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 6, Raszter
GTIN (EAN)	4050118332926	mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 34.3 mm
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 4N/6 RD	Változat
Rendelési szám	2460780000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 6,
GTIN (EAN)	4050118476200	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 34.3 mm
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 4N/6 WT	Változat
Rendelési szám	2831840000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fehér, 32 A, Pólusszám: 2,
GTIN (EAN)	4064675417071	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9.9 mm
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 4N/7	Változat
Rendelési szám	1528020000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4050118332780	7, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 40.4 mm
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 4N/7 BK	Változat
Rendelési szám	2810920000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fekete, 32 A, Pólusszám: 7,
GTIN (EAN)	4064675283638	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 27.95 mm
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 4N/7 BL	Változat
Rendelési szám	1528180000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 7, Raszter
GTIN (EAN)	4050118333114	mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 40.4 mm
Qty.	20 ST	

W2C 4 DTCA BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	ZQV 4N/7 RD	Változat
Rendelési szám	2460770000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 7, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 40.4 mm
GTIN (EAN)	4050118476194	
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 4N/7 WT	Változat
Rendelési szám	2831850000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fehér, 32 A, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm
GTIN (EAN)	4064675417088	
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 4N/8	Változat
Rendelési szám	1528030000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: 8, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 46.5 mm
GTIN (EAN)	4050118332841	
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 4N/8 BK	Változat
Rendelési szám	2810930000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fekete, 32 A, Pólusszám: 8, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 27.95 mm
GTIN (EAN)	4064675283645	
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 4N/8 BL	Változat
Rendelési szám	1528190000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 8, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 46.5 mm
GTIN (EAN)	4050118332858	
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 4N/8 RD	Változat
Rendelési szám	2460760000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 8, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 46.5 mm
GTIN (EAN)	4050118476187	
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 4N/8 WT	Változat
Rendelési szám	2831860000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fehér, 32 A, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 22.1 mm
GTIN (EAN)	4064675417095	
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 4N/9	Változat
Rendelési szám	1528070000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 52.6 mm
GTIN (EAN)	4050118332797	
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 4N/9 BK	Változat
Rendelési szám	2831780000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fekete, 32 A, Pólusszám: 20, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 119.7 mm
GTIN (EAN)	4064675417019	
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 4N/9 BL	Változat
Rendelési szám	1528220000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 52.6 mm
GTIN (EAN)	4050118333107	
Qty.	20 ST	

W2C 4 DTCA BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	ZQV 4N/9 RD	Változat
Rendelési szám	2460750000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 9,
GTIN (EAN)	4050118476170	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 52.6 mm
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 4N/9 WT	Változat
Rendelési szám	2831870000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fehér, 32 A, Pólusszám: 10,
GTIN (EAN)	4064675417101	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 58.7 mm
Qty.	20 ST	

Tartozékok




A Klippon® Connect átfogó kínálatában elérhető tartozékok tökéletes illeszkednek az utolsó részlethez is. Ez lehetővé teszi, hogy az előírt szabványok szerint történjen a felszerelés

Általános rendelési adatok

Típus	WEP 2C 4	Változat
Rendelési szám	2894210000	Véglap sorkapcsokhoz, sötétbézs, Magasság: 60 mm, Szélesség: 2 mm, V-O, Wemid, Felpattintható: Igen
GTIN (EAN)	4064675885191	
Qty.	20 ST	
Típus	WEP 2C 4 BK	Változat
Rendelési szám	2894230000	Véglap sorkapcsokhoz, fekete, Magasság: 60 mm, Szélesség: 2 mm, V-O, Wemid, Felpattintható: Igen
GTIN (EAN)	4064675885214	
Qty.	20 ST	
Típus	WEP 2C 4 BL	Változat
Rendelési szám	2894220000	Véglap sorkapcsokhoz, kék, Magasság: 60 mm, Szélesség: 2 mm, V-O, Wemid, Felpattintható: Igen
GTIN (EAN)	4064675885207	
Qty.	20 ST	

Végbak



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

W2C 4 DTCA BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Általános rendelési adatok

Típus	WEW 35/2	Változat
Rendelési szám	1061200000	Végbak, sötétbézs, TS 35, HB, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190030230	
Qty.	50 ST	
Típus	WEW 35/2 GR	Változat
Rendelési szám	1859200000	Végbak, szürke, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4032248411658	
Qty.	50 ST	
Típus	WEW 35/2 SW	Változat
Rendelési szám	1061210000	Végbak, fekete, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4032248136278	
Qty.	50 ST	

Lapos csavarhúzó



Hornyos csavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint.
Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Általános rendelési adatok

Típus	SDS 0.6X3.5X100	Változat
Rendelési szám	2749340000	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés vastagsága (A): 0.6 mm
GTIN (EAN)	4050118895568	
Qty.	1 ST	

W2C 4 DTCA BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

WS 8/6



WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkontúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódhatnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

Általános rendelési adatok

Típus	WS 8/6 MM WS	Változat
Rendelési szám	2007160000	WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 6 mm, Weidmueller, fehér
GTIN (EAN)	4050118391879	
Qty.	600 ST	

DEK 5/6



WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkontúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódhatnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

W2C 4 DTCA BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/6 MM WS	Változat
Rendelési szám	2007120000	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Weidmueller, fehér
GTIN (EAN)	4050118392104	
Qty.	600 ST	

Plus



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/6 PLUS MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1011320000	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
GTIN (EAN)	4032248717644	Weidmueller, fehér
Qty.	1000 ST	

Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

W2C 4 DTCA BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/5 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1609801044	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 Weidmueller, fehér
GTIN (EAN)	4008190397111	
Qty.	1000 ST	

Biztosítás



Biztosítós sorkapcsokat tartalmazó széles termékportfóliónk kiegészítő termékeiként biztosítóbetéteket is kínálunk. A portfólióba beletartoznak az 5x20 mm és 10x38 mm közötti méretű eszközvédő biztosítékok (miniatűr biztosítékok), az E 14 – E 18 biztosítóbetétek, az autóiipari biztosítékok, valamint az automatikus megszakítók is. A portfóliót a biztosítéktartókhoz való mérőgyűrűk teszik teljessé.

Általános rendelési adatok

Típus	G 20/0.10A/F	Változat
Rendelési szám	0430300000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.1 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190077174	
Qty.	10 ST	
Típus	G 20/0.20A/F	Változat
Rendelési szám	0430400000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.2 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190152383	
Qty.	10 ST	
Típus	G 20/0.25A/F	Változat
Rendelési szám	0430500000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.25 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190153991	
Qty.	10 ST	
Típus	G 20/0.50A/F	Változat
Rendelési szám	0430600000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190046835	
Qty.	10 ST	
Típus	G 20/0.63A/F	Változat
Rendelési szám	0439000000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.63 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190131210	
Qty.	10 ST	
Típus	G 20/1.00A/F	Változat
Rendelési szám	0430700000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 1 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190093877	
Qty.	10 ST	

W2C 4 DTCA BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Tartozékok

Típus	G 20/1.60A/F	Változat
Rendelési szám	0430800000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 1.6 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190031503	
Qty.	10 ST	
Típus	G 20/2.00A/F	Változat
Rendelési szám	0430900000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 2 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190123567	
Qty.	10 ST	
Típus	G 20/2.50A/F	Változat
Rendelési szám	0431000000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 2.5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190085513	
Qty.	10 ST	
Típus	G 20/3.15A/F	Változat
Rendelési szám	0431100000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 3.15 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190012977	
Qty.	10 ST	
Típus	G 20/4.00A/F	Változat
Rendelési szám	0431200000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 4 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190022983	
Qty.	10 ST	
Típus	G 20/5.00A/F	Változat
Rendelési szám	0431300000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190185381	
Qty.	10 ST	
Típus	G 20/6.30A/F	Változat
Rendelési szám	0431400000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 6.3 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190086053	
Qty.	10 ST	

Biztosítéktartó



A SIHA biztosítótartó gyorsan át tudja változtatni a bontókapcsot biztosítós kapoccsá: egyszerűen távolítsa el a leválasztó kart, és csatlakoztassa a biztosíték egységet.

Általános rendelési adatok

Típus	FSPG LED 60-150V BL	Változat
Rendelési szám	2869770000	Biztosítótartó átvezető modulus sorkapocshoz, kék, 6.3 A, Csuklós, V-0, Wemid
GTIN (EAN)	4064675623892	
Qty.	25 ST	

W2C 4 DTCA BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	FSPG LED 60-150V BK	Változat
Rendelési szám	2869720000	Biztosítótartó átvezető modulok sorkapocshoz, fekete, 6.3 A, Csuklós,
GTIN (EAN)	4064675623830	V-0, Wemid
Qty.	25 ST	
Típus	FSPG LED 30-70V BL	Változat
Rendelési szám	2869760000	Biztosítótartó átvezető modulok sorkapocshoz, kék, 6.3 A, Csuklós,
GTIN (EAN)	4064675623885	V-0, Wemid
Qty.	25 ST	
Típus	FSPG LED 30-70V BK	Változat
Rendelési szám	2869710000	Biztosítótartó átvezető modulok sorkapocshoz, fekete, 6.3 A, Csuklós,
GTIN (EAN)	4064675623823	V-0, Wemid
Qty.	25 ST	
Típus	FSPG LED 100-250V BL	Változat
Rendelési szám	2869750000	Biztosítótartó átvezető modulok sorkapocshoz, kék, 6.3 A, Csuklós,
GTIN (EAN)	4064675623878	V-0, Wemid
Qty.	25 ST	
Típus	FSPG LED 100-250V BK	Változat
Rendelési szám	2869700000	Biztosítótartó átvezető modulok sorkapocshoz, fekete, 6.3 A, Csuklós,
GTIN (EAN)	4064675623816	V-0, Wemid
Qty.	25 ST	
Típus	FSPG LED 10-36V BL	Változat
Rendelési szám	2869740000	Biztosítótartó átvezető modulok sorkapocshoz, kék, 6.3 A, Csuklós,
GTIN (EAN)	4064675623861	V-0, Wemid
Qty.	25 ST	
Típus	FSPG LED 10-36V BK	Változat
Rendelési szám	2869690000	Biztosítótartó átvezető modulok sorkapocshoz, fekete, 6.3 A, Csuklós,
GTIN (EAN)	4064675623809	V-0, Wemid
Qty.	25 ST	
Típus	FSPG BL	Változat
Rendelési szám	2869730000	Biztosítótartó átvezető modulok sorkapocshoz, kék, 6.3 A, Csuklós,
GTIN (EAN)	4064675623854	V-0, Wemid
Qty.	25 ST	
Típus	FSPG BK	Változat
Rendelési szám	2869680000	Biztosítótartó átvezető modulok sorkapocshoz, fekete, 6.3 A, Csuklós,
GTIN (EAN)	4064675623793	V-0, Wemid
Qty.	25 ST	

W2C 4 DTCA BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Leválasztó dugók



Az integrált leválasztókkal ellátott sorkapcsokkal ellentétben a mi leválasztó dugóink teljesen levehetőek vagy eltávolíthatók a sorkapcsokról és adott alkalmazásról, és a szabványos leválasztók rugalmas alternatíváját kínálják.

Általános rendelési adatok

Típus	TNHE ZDL2.5 OR VPE 100	Változat
Rendelési szám	2432480000	Bontókar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118443318	
Qty.	100 ST	

Kódoló elemek



Dugaszolható csatlakozók a teljesítmény-elektronikához - a korszerű hajtástechnológiákhoz tervezve, pl. motorindítók, frekvenciaátalakítók és szervovezérlők. Az OMNIMATE Power új szabványt teremt – a megnövelt biztonsággal és az innovatív megoldásokkal, mint például a dugaszolható árnyékolás, az integrált jelérintkezők és a félkezes kezelés.

A három termékcsalád további előnyöket is kínál:

- Alkalmazás-orientált méretezhetőség: a kompakt 4 mm²-es, 29 A (IEC) vagy 20 A (UL)-ig használható csatlakozótól, vagy a robusztus 16 mm²-es, 76 A (IEC) vagy 54 A (UL)-ig használható csatlakozóig.
- Korlátlan használhatóság akár 1 000 V (IEC) / 600 V (UL) áramig
- Változatos, az alkalmazásokhoz optimalizált felszerelési megoldások

A mi szolgáltatásunk:

egyedi csatlakozóit tervezze meg egyszerűen a termékkonfigurátorral.

Általános rendelési adatok

Típus	VDS180 SV7.62	Változat
Rendelési szám	1853940000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, fekete, Pólusszám: 1
GTIN (EAN)	4032248389513	
Qty.	50 ST	

W2C 4 DTCA BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Jelölőtartó




A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

Általános rendelési adatok

Típus	BZT 1 ZA WS 10/5	Változat
Rendelési szám	1805520000	Tartozékok, Jelölőtartó
GTIN (EAN)	4032248270248	
Qty.	100 ST	
Típus	BZT 1 WS 10/5	Változat
Rendelési szám	1805490000	Tartozékok, Jelölőtartó
GTIN (EAN)	4032248270231	
Qty.	100 ST	

Üres



ZS jelölőket - a bevált MultiCard formátumban - speciálisan a Z-sorozathoz fejlesztettük ki. Nagy nyomtatási felületük van. A felhajtható mechanizmus miatt a keresztösszekötők is hozzáférhetők, lecsupaszolás nélkül. Az egyes címkéket a sávokra kell pattintani, ezért a gyors szerelés garantált. Az egyes címkéket könnyű elválasztani.

- Felhajtható jelölőterület
- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ZS 12/6 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1610020000	ZS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
GTIN (EAN)	4008190444600	Weidmueller, Allen-Bradley, fehér
Qty.	400 ST	

W2C 4 DTCA BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Egyedi felirat



ZS jelölőket - a bevált MultiCard formátumban - speciálisan a Z-sorozathoz fejlesztettük ki. Nagy nyomtatási felületük van. A felhajtható mechanizmus miatt a keresztösszekötők is hozzáférhetők, lecsupaszolás nélkül. Az egyes címkéket a sávokra kell pattintani, ezért a gyors szerelés garantált. Az egyes címkéket könnyű elválasztani.

- Felhajtható jelölőterület
- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ZS 12/6 MC SDR	Változat
Rendelési szám	1610030000	ZS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
GTIN (EAN)	4008190456689	Weidmueller, Allen-Bradley, Vevőspecifikus
Qty.	80 ST	

Üres



ZS jelölőket - a bevált MultiCard formátumban - speciálisan a Z-sorozathoz fejlesztettük ki. Nagy nyomtatási felületük van. A felhajtható mechanizmus miatt a keresztösszekötők is hozzáférhetők, lecsupaszolás nélkül. Az egyes címkéket a sávokra kell pattintani, ezért a gyors szerelés garantált. Az egyes címkéket könnyű elválasztani.

- Felhajtható jelölőterület
- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ZS 30/5 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	2681880000	ZS, Sorkapocs jelölő, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley, fehér
GTIN (EAN)	4050118803068	
Qty.	200 ST	

W2C 4 DTCA BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Egyedi felirat



ZS jelölőket - a bevált MultiCard formátumban - speciálisan a Z-sorozathoz fejlesztettük ki. Nagy nyomtatási felületük van. A felhajtható mechanizmus miatt a keresztösszekötők is hozzáférhetők, lecsupaszolás nélkül. Az egyes címkéket a sávokra kell pattintani, ezért a gyors szerelés garantált. Az egyes címkéket könnyű elválasztani.

- Felhajtható jelölőterület
- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ZS 30/5 MC SDR	Változat
Rendelési szám	2682070000	ZS, Sorkapocs jelölő, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley, Vevőspecifikus
GTIN (EAN)	4050118803075	
Qty.	40 ST	

Leválasztó dugók



Az integrált leválasztókkal ellátott sorkapcsokkal ellentétben a mi leválasztó dugóink teljesen levehetőek vagy eltávolíthatók a sorkapcsokról és adott alkalmazásról, és a szabványos leválasztók rugalmas alternatíváját kínálják.

Általános rendelési adatok

Típus	DTLE 2.5/4	Változat
Rendelési szám	2910530000	Rögzítőelem (kapocs), Wemid, piros
GTIN (EAN)	4099986519466	
Qty.	25 ST	

Tartozékok

MultiFit



MultiMark MultiFit

Verseny társak csatlakozóihoz.

A rugalmas felületkikészítés egyszerűsíti a szerelést.

Ez a speciális anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocstömböknél.

A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható. A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz
- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence
-] • Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

Általános rendelési adatok

Típus	EL KSM 10.6 MM WS 30M	Változat
Rendelési szám	2799270000	Sorkapocs jelölő, 10.6 x 5 mm, fehér
GTIN (EAN)	4064675261032	
Qty.	1 ST	

Árnyékolásrögzítő nyereg



KLBÜ árnyékoláscsatlakozásaink széles választékával rugalmas és önbeállító árnyékolást valósíthat meg, és biztosíthatja az üzem hibamentes működését.

Általános rendelési adatok

Típus	LS 2.8 WDU2.5-10	Változat
Rendelési szám	1056400000	W-sorozat, Árnyékolt gyűjtő sín
GTIN (EAN)	4008190036454	
Qty.	100 ST	