

Teljesítményelosztás felvágatlan, 1,5 - 6 mm² keresztmetszetű kábelekkel.

Tápellátás / T-leágazás PUSH IN csatlakozással (0,5 - 10 mm²) és/vagy dugaszolható csatlakozással (0,5 - 4 mm²).

A vezetékek egyértelmű hozzárendelését színes jelölések biztosítják.

- Tápellátás
- Teljesítményelosztás
- Teljesítményelosztás

Általános rendelési adatok

Változat	FieldPower® érintkezőelem, DC, IP20, IDC-csupaszolás nélküli csatlakozás, PUSH IN, Pólusszám (Szöveg): 5
Rendelési szám	3022850000
Típus	PT6 DCM
GTIN (EAN)	4099986942066
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	54 mm	Mélység (coll)	2.126 inch
Magasság	139.5 mm	Magasság (coll)	5.4921 inch
Szélesség	61.5 mm	Szélesség (coll)	2.4213 inch
Nettó tömeg	196 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...85 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...55 °C
----------------------	----------------	-------------------	----------------

Rögzítési kapacitás

Csatlakoztatási adatok - ág/betáplálás érintkező elem	Vezetécsatlakozás-technika	PUSH IN		
	Működtető szerszám hegyének szélessége	0,6 x 3,5 mm		
	Pólusok száma	5		
	Tömör vezeték csatlakozási keresztmetszet, max.	6 mm ²		
	Tömör vezeték csatlakozási keresztmetszet, min.	0.50 mm ²		
	Többeres vezeték csatlakozási keresztmetszet, max.	6.00 mm ²		
	Többeres vezeték csatlakozási keresztmetszet, min.	0.50 mm ²		
	Finomsodratú vezeték csatlakozási keresztmetszet, max.	10.00 mm ²		
	Finomsodratú vezeték csatlakozási keresztmetszet, min.	0.50 mm ²		
	Legfinomabb sodratú vezeték csatlakozási keresztmetszet, max.	6.00 mm ²		
	Legfinomabb sodratú vezeték csatlakozási keresztmetszet, min.	0.50 mm ²		
	Vezeték csatlakozási keresztmetszet érvéghüvellyel	Érvéghüvely típusa	12 mm műanyag gallérral	
		Szabványos	DIN 46228/4	
		Keresztmetszet, min.	0.5 mm ²	
		Keresztmetszet, max.	6 mm ²	
		Érvéghüvely típusa	12 mm műanyag gallérral	
		Szabványos	DIN 46228/4	
		Keresztmetszet, min.	0.5 mm ²	
		Keresztmetszet, max.	6 mm ²	
Érvéghüvely típusa		8 mm műanyag gallérral		
Szabványos		DIN 46228/4		
Keresztmetszet, min.		0.5 mm ²		
Keresztmetszet, max.		6 mm ²		
Érvéghüvely típusa	Iker érvéghüvelyek			
Keresztmetszet, min.	0.5 mm ²			
Keresztmetszet, max.	6 mm ²			
Pólusok száma	5			
Csatlakoztatási adatok - áramsín érintkező elem	Vezetécsatlakozás-technika	IDC-csupaszolás nélküli csatlakozás		
	Működtető szerszám hegyének szélessége	0,6 x 3,5 mm		
	Pólusok száma	5		
	Tömör vezeték csatlakozási keresztmetszet, max.	6 mm ²		
	Tömör vezeték csatlakozási keresztmetszet, min.	1.50 mm ²		

Műszaki adatok

Többes vezeték csatlakozási keresztmetszet, max.	6.00 mm ²
Többes vezeték csatlakozási keresztmetszet, min.	2.50 mm ²
Finomsodratú vezeték csatlakozási keresztmetszet, max.	6.00 mm ²
Finomsodratú vezeték csatlakozási keresztmetszet, min.	2.50 mm ²
Pólusok száma	5



Általános adatok

Szigetelőanyag	Poliamid	Szilikon	Nem
Szín	szürke	Védelmi osztály	IP20
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Kódolható	Kódolt PE + GND esetén
Feszültség típusa	DC	Pólusszám (Szöveg)	5
Csatlakozások / pólusok száma	1	Vezetékcsatlakozás-technika	IDC-csupaszolás nélküli csatlakozás, PUSH IN
Csatlakozás típusa 2	FieldPower® dugasz PTS 4, PTDS4		

Besorolások

ETIM 8.0	EC002498	ETIM 9.0	EC002498
ETIM 10.0	EC002498	ECLASS 14.0	27-14-25-90
ECLASS 15.0	27-14-25-90		

PT6



PT6 DCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Üres



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	WS 12/6 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1609900000	WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
GTIN (EAN)	4008190203467	Weidmueller, Allen-Bradley, fehér
Qty.	600 ST	

Szerszámok



Csupaszoló szerszám PVC kábelekhez

Általános rendelési adatok

Típus	AM 16	Változat
Rendelési szám	9204190000	Szerszámok, Csupaszoló szerszámok
GTIN (EAN)	4032248608133	
Qty.	1 ST	
Típus	AM 25	Változat
Rendelési szám	9001540000	Szerszámok, Csupaszoló szerszámok
GTIN (EAN)	4008190138271	
Qty.	1 ST	

PT6 DCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Lapos csavarhúzó



Hornyos csavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Általános rendelési adatok

Típus	SDS 0.6X3.5X100	Változat
Rendelési szám	2749340000	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés vastagsága (A): 0.6 mm
GTIN (EAN)	4050118895568	
Qty.	1 ST	

Pozidriv csillagfejű csavarhúzó



Csillagfejű csavarhúzó, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, kihajtó ISO 8764/1-PZ szerint, ChromTop hegy, SoftFinish markolat

Általános rendelési adatok

Típus	SDK PZ2 X 100	Változat
Rendelési szám	2749450000	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 6 mm, 100 mm, Kés vastagsága (A): 2
GTIN (EAN)	4050118895674	
Qty.	1 ST	

Húzásmentesítő



A FieldPower® dobozok tartozékainak széles választéka. Kábeltömítések, sorkapocssínek, rögzítőelemek és sok minden más.

PT6 DCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Általános rendelési adatok

Típus	ZE PTSC 3X27 PT6	Változat
Rendelési szám	2370760000	Húzásmentesítő, Poliamid 66, A PT6 érintkező elem energia buszának tehermentesítője, 15-17 mm-es kábelátmérőhöz
GTIN (EAN)	4032248991075	
Qty.	100 ST	
Típus	ZE SE PTSC 3X27 PT6	Változat
Rendelési szám	2370770000	Húzásmentesítő, Poliamid 66, A PT6 érintkező elem oldalbemenetének tehermentesítője, 15-17 mm-es kábelátmérőhöz
GTIN (EAN)	4032248991082	
Qty.	100 ST	

Dugaszoló csatlakozó



Teljesítményelosztás felvágatlan, 1,5 - 6 mm² keresztmetszetű kábelekkel.
Tápellátás / T-leágazás PUSH IN csatlakozással (0,5 - 10 mm²) és/vagy dugaszolható csatlakozással (0,5 - 4 mm²). A vezetékek egyértelmű hozzárendelését színes jelölések biztosítják.

- Tápellátás
- Teljesítményelosztás
- Teljesítményelosztás

Általános rendelési adatok

Típus	PTS 4 DCM	Változat
Rendelési szám	3020950000	Field Power® dugaszoló csatlakozó, DC, IP20, Poliamid, PUSH IN, Pólusszám (Szöveg): 5
GTIN (EAN)	4099986937192	
Qty.	10 ST	
Típus	PTDS 4 DCM	Változat
Rendelési szám	3021770000	Field Power® dugaszoló csatlakozó, DC, IP20, Poliamid, PUSH IN, Pólusszám (Szöveg): 5
GTIN (EAN)	4099986937833	
Qty.	10 ST	