

**ACT20P-RS232-RS485/422-S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



Az interfész átalakító ipari környezetben, RS232/RS485/422 rendszerekben használható rendeltetése szerint. A használati esettől függően különböző funkciók valósíthatók meg az eszközzel, lásd az „Alkalmazások” szakaszt.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Soros interfész átalakító, Input : soros RS232 jel, Output : RS485/422, Tápfeszültség: 24 V DC ± 20 %
Rendelési szám	<a href="#">3027140000</a>
Típus	ACT20P-RS232-RS485/422-S
GTIN (EAN)	4099986959545
Qty.	1 Darab
Kiosztás	DTE/DCE, DIP-kapcsolóval kapcsolható
Adatátviteli irányának vezérlése	Automatikus vagy RS232 RTS/CTS porton keresztül
Átviteli sebesség	9,600 bps, 19,2 kBit/s, 115,2 kBit/s, 8 bit vagy 8 bit + paritásbit
Átviteli sebesség	2.4 / 4.8 / 9.6 / 19.2 / 57.6 / 115.2 kBaud
Interfész	RS232 / RS485 / RS422
Interfész	RS232 / RS485 / RS422
Típus	RS232
A katalógus állapota / Rajzok	Kétirányú
Kommunikáció	Kétirányú
Paritás	egyenletes
Protokoll	Serial data transfer

## ACT20P-RS232-RS485/422-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



UL File Number Search [UL weboldal](#)

Tanúsítvány száma (cULus) E141197

## Méretek és tömegek

Mélység	114.2 mm	Mélység (coll)	4.4961 inch
Magasság	117.2 mm	Magasság (coll)	4.6142 inch
Szélesség	22.5 mm	Szélesség (coll)	0.8858 inch
Nettó tömeg	154 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...80 °C	Üzemi hőmérséklet	-20 °C...70 °C
Páratartalom	5...95% páralecsapódás nem megengedett		

## Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	22accb9c-d849-422f-8375-5342483287c0

## Bemenet

Bemenetek darabszáma	1	Típus	RS232
----------------------	---	-------	-------

## Kimenet

Típus	RS485/422
-------	-----------

## Általános adatok

Alkalmazások	RS232 jel átalakítása RS485/422 jellé, Nagyobb kábelhosszúságok megvalósítása RS485 használatával, Hálózatépítés több résztvevővel	Telepítési útmutató	Csak beltéren
Védelmi osztály	IP20	Állapotjelző	Zöld LED: tápfeszültség, TxD, RxD
Tápfeszültség	24 V DC ± 20 %	Tartósín	TS 35
Áramfelvétel	≤ 1.5 W	Névleges áramfelvétel	1.2 VA
Konfiguráció	DIP-kapcsoló	Üzemi magasság	≤ 2000 m

## Szigetelések koordinálása

EMC szabványok	EN 61326	Túlfeszültség kategória	II
Szennyezés súlyossága	2	Galvanikus leválasztás	3-utas leválasztó

**ACT20P-RS232-RS485/422-S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok**

Szigetelés feszültség bemenet vagy kimenet/tápellátás 2 kV DC / 1 min.

**Csatlakozási adatok**

Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás	8 mm
Meghúzási nyomaték, min.	0.4 Nm	Meghúzási nyomaték, max.	0.6 Nm
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0.2 mm <sup>2</sup>	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	2 mm <sup>2</sup>
Vezeték keresztmetszet, finomsodratú, min. (AWG)	AWG 24	Vezeték keresztmetszet, finomsodratú, max. (AWG)	AWG 14

**Elem leírása**

A termék leírása	Az interfész átalakító ipari környezetben, RS232/RS485/422 rendszerekben használható rendeltetése szerint. A használati esettől függően különböző funkciók valósíthatók meg az eszközzel, lásd az „Alkalmazások” szakaszt.
------------------	--


**Besorolások**

ETIM 8.0	EC000310	ETIM 9.0	EC000310
ETIM 10.0	EC000310	ECLASS 14.0	27-06-03-20
ECLASS 15.0	27-06-03-20		



## Tartozékok

## Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

Típus	ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1082540000</a>	ESG, Készülékjelölők x 20 mm, PA 66, Szín: fehér, dugaszolható
GTIN (EAN)	4032248845439	
Qty.	200 ST	
Típus	ESG 8/13.5/43.3 SAI AU	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1912130000</a>	ESG, Készülékjelölők x 13.5 mm, PA 66, Szín: Áttetsző, dugaszolható
GTIN (EAN)	4032248541164	
Qty.	5 ST	